

HIKMICRO M15 leistungsstarke 4G-Mobilfunk Wildkamera

EAN: 6974004642686

Die HIKMICRO M15 Wildkamera ist eine leistungsstarke und robuste 4G-Mobilfunkkamera, die sich ideal zur Beobachtung von Wildtieren eignet und ist ein äußerst nützliches Gerät für Jagdanwendungen und eine Vielzahl anderer Outdoor-Aktivitäten.

Mit ihrem hochempfindlichen Passiv Infrarot-Bewegungssensor (PIR) erkennt sie die Bewegungen von Tieren und löst die Kamera in nur 0,5 Sekunden aus. Das Ergebnis sind attraktive Bilder und Videoaufnahmen mit Ton in lebendigen Farben bei Tag und klare Schwarz-Weiß-Bilder bei Nacht.



Hauptmerkmale

- **4G-Übertragung von Fotos und Videos**
Mit der 4G-Mobilfunkübertragung können Sie Ihre aufgenommenen Fotos und Videos jederzeit und überall auf Ihr Mobiltelefon übertragen.
- **Eindrucksvolle Bild- und Videoqualität**
Mit einer Auflösung von bis zu 10 Megapixeln (MP) bzw. 1080 Pixeln (P) nimmt die Kamera tagsüber Fotos oder Videoclips in lebhaften Farben und bei Dunkelheit durch 12 Stk. 940 nm unsichtbaren IR-LEDs sehr präzise Bilder oder Videoaufnahmen in Schwarz-Weiß auf.
- **Große Reichweite und Empfindlichkeit**
Mit einem PIR-Erkennungsbereich von bis zu 25 Metern und einem Blickwinkel von 45° (20 m Breite) ist die Kamera in der Lage, jede Bewegung zu erfassen, und die schnelle Auslösezeit von 0,5 Sekunden sorgt dafür, dass jeder Moment festgehalten werden kann
- **Einfache Bedienung über die HIKMICRO Sight App**
Die Kamera bietet eine Vielzahl von Funktionen, die über die benutzerfreundliche HIKMICRO Sight App gesteuert werden können. Sie können Ihre Kameraeinstellungen verwalten, den Kamerastatus überprüfen (z. B. Akkustand, Netzsignal, Umgebungstemperatur, Speicherkartenkapazität, Datentarif und -verbrauch, GPS usw.) und die Übertragung von Fotos und Videos in Echtzeit oder nach einem bestimmten Zeitplan vornehmen.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
Der M15 ist eine nützliche Hilfe für Jäger, Naturliebhaber, Forscher und für Sicherheitszwecke. Die Kamera ermöglicht es, die Aktivitäten von Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, Daten für wissenschaftliche Studien zu sammeln und die Populationen und das Verhalten von Wildtieren zu beobachten, ohne sie zu stören.

Die Einrichtung des M15 ist sehr einfach: Sie müssen nur die wetterfeste Abdeckung öffnen und entweder 6 oder 12 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) und eine SD-Karte (bis zu 64 GB, nicht im Lieferumfang enthalten) für die Datenaufzeichnung in das Gehäuse einsetzen. Anschließend lässt sich das Gerät per einfachem Tastendruck mit Ihrem Handy synchronisieren.

Mit der HIKMICRO Sight App können Sie die Kamera einfach aus der Ferne konfigurieren und Bilder und Videos über ein Cloud-Album anzeigen und abspielen. Ein kostenloser Basis-Datentarif bietet Ihnen sofortige Konnektivität mit bis zu 100 Bildern pro Monat, und Sie können kostenpflichtige Pläne abschließen, um die Kapazität bis zu einem unbegrenzten Paket zu erhöhen.

Die M15 wird mit einem stabilen Haltegurt geliefert, der einen einfachen Befestigungsclip für eine schnelle und sichere Montage bietet. Die kompakte Wildkamera ist mit einem Camouflage-Look versehen, der sie unauffällig erscheinen lässt. Ihr wetterfestes, gepanzertes Gehäuse, das Schutz vor Regen und rauer Witterung gewährleistet, verfügt außerdem über ein Gewinde für die Stativbefestigung, sodass alle Befestigungsmöglichkeiten abgedeckt sind.

Technische Daten

Modell	M15
Netzwerk	AG
SIM-Karte	Einzelne SIM-Karte (in die Kamera integriert)
Übertragung von Fotos	Ja
Übertragung von Videos	Ja
Foto	
Bildqualität	HD-Foto: Bis zu 10 M (4240 x 2385), Bild: 640 x 360, JPG
Bildformat	JPG
Burst-Aufnahmen	Unterstützung von 1/2/3 Fotos pro Erfassung
Aufnahmemodus	Farbe bei Tag, Schwarz-Weiß bei Nacht
Stempel	Logo, Batteriekapazität, Mondphase, Temperatur (°C/°F), Datum und Uhrzeit
Video	
Videoauflösung	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), WVGA (848 x 480)
Videoformat	MPA
Videolänge	10 s (1080P), 20 s (720P), 30 s (WVGA)
Audioaufnahme	Ja
Erkennungssystem	
Auslösegeschwindigkeit	0,5 s
PIR-Erkennungsentfernung	Bis zu 25 m (182 ft)
PIR-Erkennungswinkel	60° diagonal, 45° horizontal (20 m Breite)
IR-LEDs	12 Stück 940 nm LEDs
Stromversorgung	
Batterietyp	Standard-AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten), 6 oder 12 Stück
Externe Stromversorgung	DC-Anschluss: 12 V / 2 A
Speicher	
Lokale Speicherkarte	SD-Karte 8 bis 64 GB (nicht im Lieferumfang enthalten); 65600 Bilder oder 36480 Videos mit 64 GB Speicherkarte
Cloud-Album	Unbegrenzter Speicher, genaue Anzahl von Bildern, HD-Fotos und Videos sowie Speicherzeit variieren je nach verschiedenen Datenplänen
Sight App Funktion	
App-Funktionen	Verwalten von Kameraeinstellungen, Anzeigen des Kamerastatus, Überwachen des Datenverbrauchs und der Pläne, Konfigurieren der Foto- und Videoempfangs- und Übertragungsfunktionen, Foto- und Video-Browsing und Kategorienmanagement, Datenplanverwaltung und GPS-Funktion
Datenplan	Kostenlos: 100 Bilder pro Monat mit 30 Tagen Gültigkeit
Allgemein	
Lagerungstemperatur	Von -25°C bis 60°C
Betriebstemperatur	Von -20°C bis 55°C
Arbeitsfeuchtigkeit	Von 5% bis 90%
Schutzklasse	IP66
Abmessung	112 mm x 86,4 mm x 143 mm
Gewicht	440 g
Montageadapter	1/4"-20-UNC

Lieferumfang

- HIKMICRO M15 Wildkamera
- Installationsgurt
- SIM-Karte
- Antenne
- USB-Kabel
- Schnellanleitung

Batterien und SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.

Kostengünstiger und flexibler Datentarif

100 Bilder pro Monat mit 30 Tagen Ablaufdatum sind standardmäßig kostenlos.
Wählen Sie einen kostenpflichtigen Datentarif, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

Datentarif	Monatlich	Jährlich*	Cloud-Speicherung
Free 100Fotos	0 € für 30 Tage	0 € für 30 Tage	30 Tage
Basic 300 Fotos	5 € für 30 Tage	4 € für 30 Tage (20% Rabatt)	365 Tage
Premier 800 Fotos	8 € für 30 Tage	6 € für 30 Tage 30 HD-Fotos (25% Rabatt)	365 Tage
Supreme Unbegrenzte Fotos	13 € für 30 Tage	9 € für 30 Tage 100 HD-Fotos (30% Rabatt)	365 Tage
HD-Fotopaket 50 Fotos	5 €		Unbegrenzt
HD-Videopaket 10 Videos	5 €		Unbegrenzt
Unterstützte Länder	Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich.		

* Die Rechte an der Auslegung des Datentarifs sind HIKMICRO vorbehalten.
Preise können sich ändern