

## Revolutionärer drahtloser mobiler Batterie-Duplex-Scanner

Egal wo Sie sich befinden: Der IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex ist ein leichter, autonomer, eigenständiger, hochauflösender, mit Lithiumbatterie betriebener tragbarer Farbdokumentenscanner, mit dem Sie Verträge, Lieferscheine, Rechnungen, Quittungen, ärztliche Verschreibungen, Patientenakten, Visitenkarten, Seiten, Briefe und A4-Farbdokumente beidseitig scannen können.

IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex kann problemlos unterwegs transportiert und drahtlos mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden werden. Es ist ein idealer Begleiter für diejenigen, die unterwegs doppelseitige wichtige Dokumente scannen müssen, immer mit einer sehr hohen Bildqualität, unabhängig von der Papiersorte (glänzend, matt, Kunststoff) und der Umgebung, in der Sie sich befinden (draußen, drinnen, sonnig, dunkel, überbelichtet, ...). Alle Bilder werden in Ihrem bevorzugten Verzeichnis auf Ihrem Smartphone gespeichert, dank der kostenlosen App "IRIScan PDF Scanner", und können sofort mit Ihrem Büro, Kollegen oder Sekretärin geteilt werden.

Unternehmer, die sich mit der rechtlichen und Rechnungsverwaltung, der ärztlichen Verschreibung, der Patientenakte, dem Krankenhaus- und Service-Schalter, der ID-Karten- oder Visitenkartenverwaltung, den Versandnotizen oder dem Dokumentenworkflow für Banken und Finanzen befassen, werden begeistert sein, perfekte doppelseitige Dokumente unterwegs oder über ein USB-Kabel im Büro erfassen zu können. Mit der neuesten OCR-Engine von IRIS, der hochwertigsten optischen Zeichenerkennung von IRIS, können Sie doppelseitig gescannte Bilder in durchsuchbare PDFs, bearbeitbare Word-, Excel- oder Textdateien konvertieren und dabei bis zu 138 Sprachen unterstützen.

Ein neuer Begleiter hilft Ihnen definitiv dabei, die Produktivität des Unternehmens zu steigern und gleichzeitig die Zufriedenheit der Mitarbeiter erheblich zu erhöhen.

### Die wichtigsten Funktionen

- Überall mit einem Smartphone, Tablet oder PC scannen.
- Schnelle Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 4 Sekunden pro Seite (15 ppm - 30 ipm) im USB-Modus.
- Beidseitiges Dokument (Duplex-Scan).
- Direktes Scannen in JPEG/TIFF/PDF und andere Bildformate.
- Wählen Sie einen Scandatei-Präfix und ein Zeitformat.
- Wiederaufladbarer Lithium-Akku ermöglicht das Scannen von bis zu 180 Seiten zwischen den Akkuladungen.
- Scannaufösungen: 300/600 dpi (1200 interpoliert).
- Kostenlose IRIScan PDF-Scanner-App zum Teilen Ihrer Scans mit JEDEM Tablet oder Smartphone (iOS®/Android™).
- Erhalten Sie ein bearbeitbares Dokument mit der kostenlosen Readiris™ OCR-Software.
- Konvertieren Sie in Word, Excel, PDF, etc.
- Genießen Sie professionelles PDF-Management mit einer kostenlosen 30-tägigen Testversion von Readiris™ PDF für PDF-Erstellung, Anmerkungen, Kommentare oder Unterschriften.

### Wichtige Daten im Überblick

Produktbezeichnung	IRIScan™ Anywhere 6 Wifi Duplex
Artikelnummer	461854
EAN-Code	5420079900943
UPC-A Code	765010766420
Mercury-Code	(91)3877V399
Verpackungsgröße (H x L x T)	355 x 166 x 68 mm
Verpackungsgewicht	940 g
Sprachen auf der Verpackung	Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, vereinfachtes Chinesisch, Hebräisch
Packungsinhalt	Scanner • Kalibrierungskarte • USB-C-Kabel • Einführungsanleitung

## Scanner-Spezifikationen

Scangeschwindigkeit & Format	4sec - bis zu 15PPM - A8-A4 / Letter-Format 8,5 x 11 Zoll
Typ des Scanners und der Lichtquelle	Einzelblatt - CIS - Duplex - RGB-LED
Abmessungen des Scanners	312 x 66 x 49 mm und 12,28 x 2,59 x 1,92 Zoll
Farbtiefe und Auflösung	24bit - 300/600dpi & 1200dpi interpoliert
Zusammengesetzt aus Batterie und Batteriegewicht	Lithium-ion cell & 48gr – 0.11lbs
Anzahl der Lithiumzellen / Lithiumgehalt in Gramm	1 & 0.825g
Strom	USB-betriebener USB-C
Stromverbrauch Scannen	6.1W
Stromverbrauch Bereit & Aus	1.8W & 0.1W
Maximale tägliche Einschaltdauer in Seiten pro Tag	500 Seiten
Batterielebensdauer im Betrieb (Anzahl der Scans)	180 Scans/360 Bilder WIFI ON
Scanner Leben	20,000 scans
Scanner Gewicht in kg & lbs	630g
Kompatibilität	Twain/WIA/ICA
Abtastbreite in inch/cm	8,5 Zoll/21,6 cm
USB-Anschluss	Micro USB
Aufladezeit in Stunden	4,5 Stunden
Parameter der Wireless LAN-Spezifikation	802.11 a/b/g/n/ac
Akustische Geräusche im Betrieb	≤ 55 dB

## Mindestanforderungen

### Scanner

- Mindestens ein verfügbarer USB-Anschluss
- WLAN-Verbindung verfügbar
- Kompatibel mit den neuesten Android®- und iOS®-Versionen

### Software-Suite für Windows® und macOS®

- PC auf Intel®-Basis oder gleichwertiger PC empfohlen
- Microsoft® Windows® 11, 10
- Mac®-Computer mit Intel 64® Arm-Prozessor
- macOS® X Version 12.x oder höher
- 512 MB RAM empfohlen
- 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Internetverbindung zum Herunterladen der Software



IRIScan-PDF Scanner



[www.irislink.com](http://www.irislink.com)

IR.I.S. s.a. - 10 rue du Bosquet - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgien

[marketing.distri@iriscompany.com](mailto:marketing.distri@iriscompany.com)

IR.I.S. Inc. - 55 NW 17th Avenue, Unit A - Delray Beach, Florida 33445, USA

**Canon**  
CANON GROUP

THL231018-458

© Copyright 2023 IR.I.S. s.a.  
Alle Rechte für alle Länder vorbehalten. IRIS, IRIS-Produktnamen, IRIS-Logos und IRIS-Produktlogos sind Marken von IRIS. Alle anderen aufgeführten Produkte und Namen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Inhaber.

