

Revolutionärer wifi mobiler Batteriescanner

Egal wo du bist, egal wo du dich befindest: Der IRIScan Anywhere 6 Wifi ist ein leichter, autonomer, eigenständiger, hochauflösender, mit Lithiumbatterie betriebener tragbarer Farbdokumentenscanner, mit dem du Verträge, Lieferscheine, Rechnungen, Quittungen, ärztliche Verschreibungen, Patientenakten, Visitenkarten, Seiten, Briefe und A4-Farbunterlagen scannen kannst.

Der IRIScan Anywhere 6 Wifi kann leicht transportiert werden und drahtlos mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden werden, wenn Sie unterwegs sind. Er ist ein idealer Begleiter für alle, die unterwegs wichtige Dokumente scannen müssen und dabei immer einen sehr hohen Qualitätsstandard für das Bild erhalten möchten, unabhängig von der Papiergröße (bis zu A4/Letter), dem Papiertyp (glänzend, matt, Kunststoff - Ausweis, Kreditkarte, Krankenversicherungskarte, etc.) und der Umgebung, in der Sie sich befinden (draußen, drinnen, sonnig, dunkel, überbelichtet, ...). Alle Bilder werden in das bevorzugte Verzeichnis Ihres Smartphones gespeichert, dank der kostenlosen App "IRIScan PDF Scanner", und können sofort mit Ihrem Büro, Kollegen oder Sekretärin geteilt werden.

Geschäftsleute, die sich mit der rechtlichen und Rechnungsverwaltung, ärztlichen Verschreibungen, Patientenaktenverwaltung, Krankenhaus- und Service-Schalter, Ausweis- oder Visitenkartenverwaltung, Lieferscheinen oder Bank- und Finanzdokumentenworkflow beschäftigen, werden begeistert sein, qualitativ hochwertige Bilder von Dokumenten unterwegs oder über ein USB-Kabel im Büro aufnehmen zu können.

Mit der leistungsstarken HQ OCR-Technologie von IRIS, der hochwertigsten optischen Zeichenerkennung, können Sie gescannte Bilder in durchsuchbare PDFs, bearbeitbare Word-, Excel- oder Textdateien umwandeln und dabei bis zu 138 Sprachen unterstützen.

Ein solcher neuer Begleiter hilft Ihnen, die Produktivität des Unternehmens zu stärken und gleichzeitig die Zufriedenheit der Mitarbeiter erheblich zu steigern.

Die wichtigsten Funktionen

- Überall scannen mit einem Smartphone, Tablet oder Computer.
- Schnelle Scangeschwindigkeiten von bis zu 4 Sekunden pro Seite (15 Seiten pro Minute) im USB-Modus.
- Einseitiges Dokument (einseitiges Scannen).
- Direktes Scannen in JPEG/TIFF/PDF und andere Bildformate.
- Auswahl des Dateinamenspräfixes und des Zeitformats.
- Wiederaufladbarer Lithium-Akku für das Scannen von bis zu 180 Seiten zwischen den Akkuladungen.
- Scannaufösungen: 300/600 dpi (1200 interpoliert).
- Kostenlose IRIScan PDF Scanner App zum Teilen Ihrer Scans mit JEDEM Tablet oder Smartphone (iOS/Android).
- Erhalten Sie ein bearbeitbares Dokument mit der kostenlosen Readiris OCR-Software.
- Genießen Sie professionelles PDF-Management mit einer kostenlosen 30-tägigen Testversion von Readiris PDF für PDF-Erstellung, Anmerkungen, Kommentare oder Signaturen.
- Konvertieren Sie in Word, Excel, PDF, etc.

Wichtige Daten im Überblick

Produktbezeichnung	IRIScan™ Anywhere 6 Wifi
Artikelnummer	461855
EAN-Code	5420079900950
UPC-A Code	765010766437
Mercury-Code	(91)3877V398
Verpackungsgröße (H x L x T)	355 x 166 x 68 mm
Verpackungsgewicht	840 g
Sprachen auf der Verpackung	Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, vereinfachtes Chinesisch, Hebräisch
Packungsinhalt	Scanner • Kalibrierungskarte • USB-C-Kabel • Einführungsanleitung

Scanner-Spezifikationen

Scangeschwindigkeit & Format	4sec – Up to 15PPM – A8-A4 / Letter size 8.5 x 11 inch
Typ des Scanners und der Lichtquelle	Einzelblatt – CIS – Simplex – RGB LED
Abmessungen des Scanners	294 x 52 x 47 mm & 11.57 x 2.047 x 1.85 Zoll
Farbtiefe und Auflösung	24bit - 300/600dpi & 1200dpi interpoliert
Zusammengesetzt aus Batterie und Batteriegewicht	Lithium-ion cell & 48gr – 0.11lbs
Anzahl der Lithiumzellen / Lithiumgehalt in Gramm	1 & 0.825g
Strom	USB-betriebener USB-C
Stromverbrauch Scannen	4.5W
Stromverbrauch Bereit & Aus	1.6W & 0.1W
Maximale tägliche Einschaltdauer in Seiten pro Tag	500 Seiten
Batterielebensdauer im Betrieb (Anzahl der Scans)	260 scans WIFI ON
Scanner Leben	20,000 scans
Scanner Gewicht in kg & lbs	480g & 1.058 lbs
Kompatibilität	Twain/WIA/ICA
Abtastbreite in inch/cm	8.5 Zoll/21.6cm
USB-Anschluss	USB-C
Aufladezeit in Stunden	4,5 Stunden
Parameter der Wireless LAN-Spezifikation	802.11 a/b/g/n/ac
Akustische Geräusche im Betrieb	≤ 55 dB

Mindestanforderungen

Scanner

- Mindestens ein verfügbarer USB-Anschluss
- WLAN-Verbindung verfügbar
- Kompatibel mit den neuesten Android®- und iOS®-Versionen

Software-Suite für Windows® und macOS®

- PC auf Intel®-Basis oder gleichwertiger PC empfohlen
- Microsoft® Windows® 11, 10
- Mac®-Computer mit Intel 64® Arm-Prozessor
- macOS® X Version 12.x oder höher
- 512 MB RAM empfohlen
- 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Internetverbindung zum Herunterladen der Software



IRIScan-PDF Scanner



www.irislink.com

IR.I.S. s.a. - 10 rue du Bosquet - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgien

marketing.distri@iriscompany.com

IR.I.S. Inc. - 55 NW 17th Avenue, Unit A - Delray Beach, Florida 33445, USA

Canon
CANON GROUP

THL231018-447

© Copyright 2023 IR.I.S. s.a.
Alle Rechte für alle Länder vorbehalten. IRIS, IRIS-Produktnamen, IRIS-Logos und IRIS-Produktlogos sind Marken von IRIS. Alle anderen aufgeführten Produkte und Namen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Inhaber.

