



DCMPS520N-XJ

18 Volt Akku-Astsäge 20 cm - Basisversion

- Leistungsstarke 18 Volt Akku-Astsäge - ideal für die allgemeine Baumpflege
- Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Stufenloser Gasbeschleuniger für die volle Leistungskontrolle
- Mit Sicherheitseinschaltsperrung
- Metallschutzvorrichtung verringert das Kick-Back-Risiko beim Treffen auf Zaun oder Mauer und schützt die Kette vor Schmutz – für mehr Sicherheit
- 20 cm Schwert – ideal auch für schwer zugänglichen Stellen
- Automatisches Kettenschmierungssystem – Sägekette ist optimal während der Anwendung geschmiert, Verschleiß der Kette und des Schwerts wird reduziert
- Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz für bessere Kontrolle und mehr Sicherheit
- Seitliche Kettenspannung mit Werkzeug
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Leichtes Gewicht – kompaktes Design, handlich und bequem in der Handhabung
- Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 XR FLEXVOLT-Akkus jeweils aller Ah-Klassen

Serienmäßiger Lieferumfang

- 20 cm Schwert
- Sägekette 20 cm
- Schraubenschlüssel
- Kettenschutzköcher mit praktischer Aufbewahrung des Schlüssels

Technische Daten:

Akku-Technologie	18 Volt XR- bzw. XR FLEXVOLT
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Schwertlänge (cm)	20
Max Schnittlänge (cm)	15
Kettengeschwindigkeit (m/s)	8,6
Kettenteilung (Zoll)	3/8
Öltank (ml)	55
Gewicht (mit 5 Ah 18V Akku in kg)	2,7
EAN-Code:	5035048821404
Schalldruckpegel L_{PA} (dB(A))	84
Schalleistungspegel L_{WA} (dB(A))	92
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3,0
Triaxiale Vibration (m/s^2)	4,7
Unsicherheitsfaktor K (m/s^2)	1,5

Zubehör:

DT20693-QZ	Ersatz-Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 34)	5035048821473
DT20694-QZ	Ersatz-Schwert 20 cm	5035048821466