

FMHT83006-0 Einhandzwinge FatMax Hybrid 300mm



- Einhandzwinge mit Schraubgriff FatMax Hybrid 300mm
- Hybrid-Zwinge – kombiniert die Schnelligkeit einer Einhandzwinge mit der Kraft einer Schraubzwinge
- Hohe Spannkraft: 135 kg Spannkraft mit Einhandzwinge, Erhöhung der Spannkraft auf bis zu 374 kg mit Schraubgriff
- Schraubgriff mit Sechskantprofil | Präzises Spannen – Hochwertiges Stahlprofil unterstützt zusätzlichen Druck, stabil und verwindungssteif
- 63,5mm Ausladung für hohe Zugänglichkeit
- Weiches Lösen ohne Rückschlag
- Anwendungsvielfalt - V-Schonbacken zum sicheren Halten von Rohren
- Vielseitigkeit – Einfacher Umbau zum Spreizer
- Anwendungsvielfalt - Integrierte Kupplung zum Kombinieren von zwei Zwingen für zusätzliche Länge

SKU	Beschreibung	UVP o. MwSt.	EAN-Code
FMHT83006-0	Einhandzwinge FatMax Hybrid 300mm	€ 42,90	3253560830069

STANLEY