

KOMPAKTER HOCHLEISTUNGS-LÖTKOLBEN

schneller und mobiler Einsatz durch USB-C PD



Unser LötKolben ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf Flexibilität und Effizienz legen. Durch die Möglichkeit ihn über USB-C an PD-Netzteilen zu betreiben, bietet er die Freiheit, nahezu überall zu löten - sei es in der Werkstatt, zu Hause oder unterwegs.

Sein schlankes, modernes Design macht ihn nicht nur zu einem Blickfang, sondern sorgt auch für eine angenehme Handhabung bei längerem Gebrauch. Die schnelle Aufheizzeit und präzise Temperaturregelung ermöglichen eine effiziente und genaue Arbeitsweise, ideal für vielseitige Lötaufgaben.

Ob für professionelle Anwendung oder als zuverlässiges Werkzeug für Hobbyprodukte, diese LötKolben ist eine hervorragende Wahl für alle, die Qualität und Mobilität schätzen.



HAUPTMERKMALE

Material	Aluminium, Silikon
Spannung & Leistung	9 - 20 V, 65 W
Temperaturbereich	80 °C - 420 °C
Betrieb	USB-C via PD-Protokoll, Hohlsteckernetzteil
Besondere Funktionen	Ergonomisches Design, Mobiler Betrieb über USB-C PD, Beidhändig verwendbar durch Displayrotation, Wählbare Eingangsspannung, Automatischer Sleep-Mode, Wechselbare Lötspitzen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Display	0,87" (2,21 cm) OLED
Betriebsmodi	20 V - 3,25 A - 65 W, 15 V - 2,5 A - 37,5 W, 12 V - 2 A - 24 W, 9 V - 1,5 A - 13,5 W
Temperaturkontrolle	PID gesteuerte Temperaturkontrolle, Abweichung < 2 %
Enthaltene Lötspitzen	Messerspitze - 3,6 mm Breite Konische Spitze (Normal) - 3 mm Länge, Konische Spitze (Scharf) - 4,5 mm Länge

WEITERE INFORMATIONEN

Abmessungen	184 x 20 x 20 mm
Gewicht	56 g
Artikelnummer	JT-SI01
Lieferumfang	JT-SI01, USB-C Kabel, Adapter für Hohlsteckernetzteil, kompakte Abstellstation inkl. Schwamm, 3 Lötspitzen
Zolltarifnummer	85151100
EAN	4250236827384



Veröffentlicht: 2024.02.20