

SDRW-08U8M-U Silber

EAN 4711081049081

Produkt Nummer 90DD0292-M29000



- **Ikonisches Design:** Stabile Konstruktion mit Zen-inspiriertem Muster aus konzentrischen Kreisen
- **USB-C-Schnittstelle:** Der perfekte Begleiter für die neuesten ASUS ZenBooks oder andere ultra-schlanke Notebooks
- **M-DISC-Unterstützung:** Speichern Sie Ihre wertvollen Fotos, Videos und Daten für bis zu 1.000 Jahre
- **Brennen per Drag and Drop:** Erstellen Sie einen Datenträger in nur drei Schritten, alles über eine intuitive Benutzeroberfläche (Windows)
- **Datenträgerverschlüsselung:** Unkomplizierter Schutz Ihrer Daten durch eine Passwort-Steuerung und versteckte Ordner-Funktionen (Windows)

Technische Daten SDRW-08U8M-U Silber

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:	Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Gewicht und Abmessungen	
Breite:	142,5 mm
Tiefe:	135,5 mm
Höhe:	13,9 mm
Gewicht:	235 g

Lesegeschwindigkeit	
Lesegeschwindigkeit CD:	24x
Lesegeschwindigkeit CD-R:	24x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:	24x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:	8x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:	8x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:	8x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:	8x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:	8x
DVD+R M-DISC Lesegeschwindigkeit:	8x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:	8x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:	8x

Schreibgeschwindigkeit	
Schreibgeschwindigkeit CD:	24x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:	8x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:	24x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:	24x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:	8x
CD-RW-Übertragungsrate (max.):	6 MB/s
DVD+R Double-Layer-Übertragungsrate (max.):	6 MB/s
DVD-R Double-Layer-Übertragungsrate (max.):	6 MB/s
DVD+RW-Übertragungsrate (max.):	8 MB/s

Lieferumfang	
Menge pro Packung:	1 Stück(e)

Design	
Eingebaut:	Nein
Produktfarbe:	Silber

Leistungen	
Zweck:	Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk – Typ:	DVD±RW

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS):	84717030