

IdealFry FH2133

IDEAL FRY



- Maximale Kapazität:
 - 1,25 kg frische Kartoffeln
 - 1,0 kg gefrorene Pommes frites
- Nur 1 Eßl. Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Kein Öl nötig bei Zubereitung von TK Pommes frites
- Professionelle Heißluftfritteuse für die Zubereitung von Beilagen und Snack wie z.B. frische Kartoffeln, tiefgefrorene Pommes frites, Chicken Nuggets, Zwiebelringe und vieles mehr
- Exklusives Umluft-Heizsystem **SHS Double** (SHS Surround Heating System) für:
 - Exzellente Kochergebnisse – die Speisen sind außen knusprig und innen saftig
 - Schnelle Zubereitung für maximale Zeitersparnis
 - Mehr Rezepte – breite Rezeptvielfalt für besten Kochgenuss
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Grill-Funktion
- Unteres Heizelement (300W) für schnellere Zubereitung und eine breitere Rezeptvielfalt
- Unteres Heizelement individuell zuschaltbar
- Manuelle Kontrolle (individuell einstellbar auf 4 Leistungsstufen)
- Sichtfenster für die Kontrolle des Garvorgangs
- Kratzfester und antihaftbeschichteter Frittierbehälter
- Einfach zu reinigen: der Frittierbehälter ist herausnehmbar und für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet


**VIEL KAPAZITÄT BEI
KOMPAKTER GRÖSSE**

In der kompakten Heißluftfritteuse können bis zu 1kg Pommes frites zubereitet werden.


SCHNELLE ZUBEREITUNG

Zeitsparende Zubereitung dank innovativem Garraum und direktem Heißluftfluss.


SICHTFENSTER

Praktisches Sichtfenster zur Kontrolle des Garvorgangs ohne das Gerät öffnen zu müssen.


EINFACHE REINIGUNG

Durch den abnehmbaren Deckel und den herausnehmbaren Frittierbehälter einfach zu reinigen.

TECHNISCHE DATEN

Max. Lebensmittelkapazität (frische Kartoffeln)	kg	1,25
Max. Lebensmittelkapazität (tiefgefrorene Pommes frites)	kg	1,0
Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	388*291*288
Leistung (oberes Heizelement)	W	1400
Leistung (unteres Heizelement)	W	300
Spannung/Frequenz	V~Hz	220-240~50/60
EAN Code		8004399253148