Produktdatenblatt | Lineares Licht (Trockenbauprofil)


Artikelnummer:	**APTB2AM300**
Serie:	**APTB-Serie**
EAN:	4037293027250
Zolltarifnummer:	76042910900



Artikelbeschreibung

Alu Trockenbauprofil mit Abdeckung, 300cm
▪ Abdeckung: Polycarbonat, opal ▪
Transmissionsgrad: ca. 65%

Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 14mm Breit und einer Leistung von max. 15W je Meter. Für optimale Ergebnisse sollte bei der Montage der optional erhältliche Schutzschlauch verwendet werden. Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	3000
Breite [mm]	77
Höhe [mm]	14,5
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Aluminium
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209
Farbe	Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Transparent	nein

Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbe der Abdeckung	weiß
Transmissionsgrad [%]	65
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Gewicht [kg]	0,93
BEG	nein

Zubehör

SC500

Schutzschlauf für Trockenbau- und Fliesenprofile



TB2PAKSET

Endkappen für Aluminium-Profil

