
Produktdatenblatt | Lineares Licht (Fliesenprofil)


Artikelnummer:	**APFL3AM300**
Serie:	**APFL-Serie**
EAN:	4037293027212
Zolltarifnummer:	76042910900



Artikelbeschreibung

Alu Fliesenprofil mit Abdeckung, 300cm
▪ Abdeckung: Polycarbonat, opal ▪
Transmissionsgrad: ca. 65%

Das Fliesenprofil aus Aluminium ist geeignet für Fliesen bis zu einer Stärke von 8mm. Die gestanzten Flügel des Profils sorgen in Verbindung mit dem Fliesenkleber für sicheren Halt. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 14mm Breit und einer Leistung von max. 15W je Meter. Für optimale Ergebnisse sollte bei der Montage der optional erhältliche Schutzschlauch verwendet werden. Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Form	U-Profil
Länge [mm]	3000
Breite [mm]	43
Höhe [mm]	43
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	kleben
Werkstoff	Aluminium
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209
Farbe	Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)	9003

Transparent	nein
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbe der Abdeckung	weiß
Transmissionsgrad [%]	65
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Gewicht [kg]	1,25
BEG	nein

Zubehör

SC500

Schutzschlauf für Trockenbau- und Fliesenprofile

