Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	**FCDIM3X8A**
Serie:	
EAN:	4037293004374
Zolltarifnummer:	85269200900




Artikelbeschreibung

Funk-Dimmer-Empfänger ▪ IP20 ▪ 12-24 V/DC ▪ 3x8A ▪ 433,9MHz

Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang für 12-24V/DC, 3x Ausgang für 12-24V/DC, sowie 2x RJ45-Anschluss für Master-Slave-Anwendungen. Somit bietet der Controller zwei Möglichkeiten für größere Anlagen: Entweder wird das Steuersignal sekundärseitig mittels Repeater erweitert, oder es werden mehrere Controller über die RJ45-Anschlusse als Master-Slave verbunden. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Die Schraubklemmen sind für Kabel bis max. 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -10°C - 60°C, tc: 60°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8A, 96W bei 12V/DC und 192W bei 24V/DC. Kompatible Funk-Dimmer-Sender: WP-DIM-WW-CW-w, HS-DIM-WW-CW.





Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Länge [mm]	91
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	25
Eingangsspannung 1 [V]	12 - 24
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 24.00
Max. Ausgangsstrom	8,00
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-10 - +60
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	60
Gehäuse	Metallgehäuse
Aufbau	ja

Einbau	ja
Ausführung	dynamisch
DIN-Schienenmontage	nein
Anzahl der Farbkanäle	1
Art der Steuerung	sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Programmierbar	nein
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	0,21
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja