

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	PC671024BS
Serienname:	
EAN:	4037293006699
Zolltarif:	94059900900



Artikelbeschreibung

Blendschutz für PC67102402 /PC67102440 ■ BS +Glas klar:
1156lm / 1190lm, +Glas matt: 1023lm / 1077lm

Blendschutz für die Bodeneinbauleuchten PC67102402 und PC67102440. Dieser kann in der Leuchte sowohl in Verbindung mit dem klaren, als auch dem matten Schutzglas verwendet werden. Dadurch wird der Blendeffekt auf ein Minimum reduziert. Die Lichtausbeute der Leuchte PC67102402 beim Einsatz mit dem klaren Glas beträgt 1156lm, beim Einsatz mit dem matten Glas 1023lm. Die Lichtausbeute der Leuchte PC67102440 beim Einsatz mit dem klaren Glas beträgt 1190lm, beim Einsatz mit dem matten Glas 1077lm

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002558)

Farbe	grau	Werkstoff	Aluminium
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	Raster gelocht	nein
Durchmesser (mm)	150,00	Reflektor gelocht	nein
Höhe/Tiefe (mm)	31,00		