

Reolink D4K30 Smarte 4K 8 MP PoE Schwenk-Neige Überwachungskamera mit Auto-Tracking

EAN: 6975253988297

Die Reolink D4K30 ist eine moderne PoE-Überwachungskamera, die Ihnen optimalen Schutz und vollständige Kontrolle Ihres Hauses oder Unternehmens bietet.

Mit ihrer hohen 4K-Auflösung von 8 MP (3840 x 2160) nimmt die Kamera gestochen scharfe Bilder und Videos auf, sodass Sie feine Details erkennen können, die bei Aufnahmen mit geringerer Auflösung oft verloren gehen. Dank flexibler Nachtsichtmodi können Sie zwischen Schwarzweiß-, Farb- und Smart-Modus wählen. Im Smart-Modus aktivieren sich bei Bewegungserkennung im Dunkeln automatisch Spotlights, um alles in voller Farbe zu erfassen.

Der RLC-830A erkennt Personen, Fahrzeuge und Haustiere in Bewegung und sendet Warnmeldungen in Echtzeit, um jederzeit darüber zu informieren, was in Ihrer Umgebung passiert.

Dank der fortschrittlichen Auto-Tracking-Technologie kann die Reolink D4K30 erkannte Objekte automatisch verfolgen und vollständige Aufnahmen mit nützlichen Details aufzeichnen. Mit einem Schwenkbereich von 355° und einer Neigung von 90° ermöglicht Ihnen die Kamera, den gewünschten Überwachungsbereich manuell oder automatisch abzudecken.

Die integrierten Scheinwerfer und die Sirene lösen einen doppelten Alarm aus, wenn ungewöhnliche Aktivitäten erkannt werden, um Eindringlinge abzuschrecken und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Die Scheinwerfer strahlen den Bereich in voller Farbe aus, so dass klare Nachtsicht-Aufnahmen möglich sind.

Diese Kamera kann mit Reolink IoT-Geräten wie Reolink Floodlight PoE/WiFi verbunden werden. Wenn sie in Verbindung mit Reolink Floodlight bei Dunkelheit eine Bewegung erkennt, wird das Flutlicht automatisch aktiviert und beleuchtet einen großen Überwachungsbereich für optimale Nachtsicht.

Mit dem integrierten Mikrophon und Lautsprecher (Zwei-Wege-Audio) können Sie mit Besuchern kommunizieren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Sie können Eindringlinge auch verbal warnen, was eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet.

Die Reolink D4K30 bietet Ihnen flexible Aufnahmeoptionen, die an Ihre Anforderungen angepasst werden können. Es können kontinuierliche 24/7-Aufnahmen, bewegungsgesteuerte oder zeitgesteuerte Aufnahmen auf einer microSD-Karte (Max. 256 GB), einem Reolink Netzwerkrekorder (NVR)* oder einem FTP-Server gespeichert werden.

Die PoE-Technologie (Power over Ethernet) ** ermöglicht die Datenübertragung und Stromversorgung über ein einziges Ethernet-Kabel, was die Installation einfach und effizient macht.

Um langfristige dynamische Vorgänge wie Bauarbeiten, blühende Blumen oder das spielende Kind in einem kurzen Film festzuhalten, ist die "Zeitraffer"-Funktion bestens für den Einsatz geeignet.

Mit der kostenlosen Reolink App oder der Client Software haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf die Kamera. Sie erhalten Echtzeit-Alarme, Live-Ansichten und können die gespeicherten Videos nach Bedarf wiedergeben. Dank der Kompatibilität mit Google Assistant können Sie die Kamera sogar freihändig über Sprachbefehle steuern.

Die D4K30 Überwachungskamera verfügt über ein robustes, wasserdichtes Aluminiumgehäuse und ist optimal für den Außeneinsatz geeignet und funktioniert auch bei rauen Wetterbedingungen uneingeschränkt. Die Kamera kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

* Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.
** Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluss am Reolink NVR vorausgesetzt.



Hauptmerkmale

- 4K 8MP Auflösung für gestochen scharfe Bilder und Videos
- 360° Schwenk und 90° Neigung für umfassende Überwachung
- Auto-Tracking-Funktion für die automatische Nachverfolgung von Personen und Fahrzeugen
- Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren in Bewegung
- Doppelter Alarm mit Sirene und Licht für zusätzliche Sicherheit
- Zwei-Wege-Audio für Echtzeit-Kommunikation
- Flexible Nachtsichtmodi für klare Aufnahmen bei Dunkelheit
- Einfache PoE-Installation für schnellen und zuverlässigen Betrieb
- Kompatibilität mit anderen Reolink IoT-Geräten für erweiterte Funktionen
- Zeitrafferfunktion für das Festhalten langer Prozesse
- Flexible Speicheroptionen für individuelle Sicherheitsbedürfnisse
- Wasserdichtes und langlebiges Design für den Innen- und Außenbereich
- Fernzugriff über die Reolink App und Integration mit Google Assistant.

Technische Daten

	Modell	RLC-830A
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps
	Objektiv	f= 4 mm fixiert, F=1,6
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 88°; Vertikal: 46°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stk. / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 2 Stk. / 6500 K/450 lm
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48 V Aktive
	DC-Strom	DC 12,0 V=2 A, < 12 W
Schnittstelle	Strom	DC-Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 m/100 Mbps; RJ45
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Schwenk und Neige	Schwenk- & Neigebereich	Schwenk: 355°, Neige: 0° - 90°
	Schwenkgeschwindigkeit	12° - 90°/ Sek. (einstellbar)
	Neigegeschwindigkeit	8° - 60°/ Sek. (einstellbar)
	Preset	32
	Auto-Tracking	Unterstützt
Software-Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 2 - 25 fps (Standard: 25 fps)
		Substream: 4 - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096 - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps)
		Substream: 64 - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Bewegungserkennung	Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); 24/7 Aufzeichnung; Zeitplan-Aufzeichnung;
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
Arbeitet mit	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10°C - +50°C (14°F - 122°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90%
	Wasserdicht	Unterstützt
Größe und Gewicht	Dimensionen	Φ 228 x 110 x 147 mm
	Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

- Reolink D4K30 PoE Überwachungskamera
- Netzkabel 1 m
- Kurzanleitung
- Aufkleber Videoüberwachung
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage
- Päckchen mit Schrauben