

HiLook PTZ-N2C400M-DE 4 MP PoE ONVIF PTZ Netzwerk Dome Überwachungskamera

EAN: 6931847132477

Die HiLook PTZ-N2C400M-EN ist eine leistungsstarke 4-Megapixel-PTZ-Kamera, die hochwertige Bilder und fortschrittliche Funktionen für eine umfassende Sicherheitslösung bietet, die Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen schützt. Mit ihrem 2-Zoll-Bildsensor und der DarkFighter-Technologie liefert sie klare Bilder mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, selbst bei schwachem Licht (0,01 Lux in Farbe bei F1.2 mit AGC, 0 Lux in Schwarzweiß mit Infrarotlicht).

Die intelligente Hybrid-Beleuchtung kombiniert Infrarot- und Weißlichttechnologie für eine erweiterte Nachtsicht von bis zu 30 Metern (IR) und 30 Metern (Weißlicht).

Dank des Hik-Connect Cloud-Dienstes und der mobilen App ermöglicht die Kamera den Fernzugriff und die Verwaltung der angeschlossenen Geräte von überall aus. Das integrierte Mikrofon- und Lautsprechersystem ermöglicht zudem Audioüberwachung und Kommunikation in Echtzeit.

Die Kamera unterstützt PoE (Power over Ethernet) und kann über ein einziges Ethernet-Kabel mit Strom versorgt und an das Netzwerk angeschlossen werden, was die Installation vereinfacht und den Verkabelungsaufwand reduziert.

Diese PTZ-Kamera deckt einen Schwenkbereich von 0° bis 340°, einen Neigebereich von -5° bis 105° ab, und ermöglicht mit einstellbaren Geschwindigkeiten für Schwenk- und Neigebewegungen maximale Flexibilität bei der Anpassung der Überwachung.

Die HiLook PTZ-N2C400M-DE ist mit einem integrierten Steckplatz für Speicherkarten ausgestattet und unterstützt microSD/SDHC/SDXC-Karten mit bis zu 512 GB, um Aufnahmen lokal zu speichern.

Das Modell unterstützt verschiedene Videoformate wie H.265, H.264 und MJPEG mit einer maximalen Videoauflösung von 2560 x 1440 bei 25 fps sowie eine Vielzahl von Audiokompressionsformaten für klare Tonaufnahmen. Sie bietet außerdem erweiterte Funktionen wie Bewegungserkennung, Alarmverknüpfung und Bildverbesserungsoptionen wie digitales WDR, 3D DNR und mehr für eine präzise und detailreiche Videoüberwachung.

Die PTZ-N2C400M-DE ist für den Einsatz im Freien konzipiert und gemäß IP66 wasser- und staubdicht.



Hauptmerkmale

- 4-Megapixel-Kamera mit DarkFighter-Technologie für hochwertige Bilder
- Unterstützt Erkennung von Menschen und Fahrzeugen
- Bewegungserkennung, Alarmverknüpfung und Bildverbesserungsfunktionen wie digitales WDR und 3D DNR.
- Smart Hybrid Light für erweiterte Nachtsicht (bis zu 30 m IR und 25 m Weißlicht)
- Hik-Connect Cloud-Service und mobile App für Fernzugriff und Verwaltung
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für Echtzeit-Audioüberwachung
- Unterstützt microSD/SDHC/SDXC-Karten bis zu 512 GB
- PoE-Funktionsfähig und ONVIF-kompatibel
- Schwenk- und Neigebewegungen mit anpassbaren Geschwindigkeiten
- Zahlreiche Videokomprimierungs- und Audioformate (H.265, H.264, MJPEG)
- Wasserdicht und staubdicht mit IP66-Zertifizierung

Technische Daten

Modell	PTZ-N2C400M-DE
Kamera	
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	2560 × 1440
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC AN); S/W: 0 Lux mit IR
Objektiv	
Brennweite	4 mm
Sichtfeld (FOV)	horizontal: 79°, vertikal: 42,4°, diagonal: 93,3°
Blende	F1.6
Beleuchtung	
Typ	Infrarot- und Weißlicht
Beleuchtungsreichweite	Infrarot: bis zu 30 m, Weißlicht: bis zu 30 m
IR-Wellenlänge	850 nm
Intelligentes Zusatzlicht	Ja
Bild	
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital WDR
Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D DNR
PTZ	
Schwenkgeschwindigkeit	Konfigurierbar von 4° bis 21°/s
Neige geschwindigkeit	Konfigurierbar von 4° bis 19°/s
Schwenkbereich	0° bis 340°
Neigungsbereich	-5° bis 105°
Video	
Videokomprimierung	H.265, H.264, MJPEG
H.264 Typ	Baseline-Profil, Hauptprofil, High Profile
H.265 Typ	Hauptprofil
Mainstream	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Substream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Videobitrate	32 Kbps bis 8 Mbps
Audio	
Audiokompression	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Audiobitrate	64 Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-160 Kbps (MP2L2) / 16-64 Kbps (AAC)
Audio-Samplingrate	8 kHz / 16 kHz
Mikrofon	1 integriertes Mikrofon
Lautsprecher	1 integrierter Lautsprecher
Umgebungsgeräuschfilter	Ja
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	Offene Netzwerkschnittstelle für Videos (ONVIF), ISAPI, SDK
Schnittstelle	
Ethernet-Schnittstelle	1 RJ45 10 M/100 M selbstadaptierender Ethernet-Port
Speicher	Integrierter Steckplatz für microSD/SDHC/SDXC-Karten bis zu 512 GB
Rückstellung (Reset)	Ja
Alarmsystem	
Basis-Ereignis	Bewegungserkennung
Alarm	Hochladen auf FTP, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, Senden einer E-Mail, Hochladen auf eine Speicherkarte

Allgemein	
Betriebstemperatur	Bei eingeschalteter Zusatzbeleuchtung: -30 °C bis 40 °C Bei ausgeschaltetem Zusatzlicht: -30 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit	95% oder weniger (nicht kondensierend)
Allgemeine Funktion	Spiegelung, Passwortschutz, Wasserzeichen
Stromversorgung	12 V DC \pm 25%, 0,75 A, max. 9 W, \varnothing 5,5 mm Koaxial-Netzstecker, Verpolungsschutz Schutz PoE: (802.3af, 36 V bis 57 V), 0,2 A bis 0,3 A, max. 10,8 W
Abmessungen	Kamera: 162 mm x 120 mm x 234,2 mm (6,4" x 4,7" x 9,2") Mit Verpackung: 205 mm x 167 mm x 289 mm (8,1" x 6,6" x 11,4")
Gewicht	Kamera: 700 g Mit Verpackung: Gewicht: 1250 g
Wetterschutz	IP66

Lieferumfang

- HiLook PTZ-N2C400M-DE Überwachungskamera
- Montagezubehör
- Kurzanleitung
- Wasserfeste Hülle
- Schraubendreher
- Lochschablone zur Montage