

# Foscam FN9108E-T4-2T 8-Kanal 3K 5 MP PoE Überwachungsset mit 4 Überwachungskameras

EAN: 6954836063354

Dieses Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem ermöglicht es Ihnen Ihr Zuhause effektiv, zuverlässig und mit einem geringen Aufwand komplett abzusichern.

Der Netzwerkrekorder zeichnet Videos auf allen Kanälen in Echtzeit und in sehr guter 3K 5 MP-Auflösung auf. Die Überwachungskameras liefern bei Tag und bei Nacht unglaublich lebendige und detaillierte Bilder und Videos.



Dank der Unterstützung von POE ist die Installation besonders einfach. Sie müssen keine separate Stromversorgung für die Kameras im Set bereitstellen, da sie einfach über das Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Kameras an Orten installieren möchten, an denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen oder an Orten, an denen das Kabelmanagement eine Herausforderung darstellt.

Der Netzwerk-Videorekorder ist einfach zu bedienen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen einen problemlosen Zugriff und die Verwaltung der Videoaufnahmen ermöglicht. Außerdem können Sie den Netzwerk-Videorekorder über ein HDMI-Kabel an einen Monitor oder ein Fernsehgerät anschließen, um die Videoaufzeichnungen auf einem größeren Bildschirm zu betrachten.

Der einfache Fernzugriff über die VMS-Software oder eine mobile App ermöglicht es jederzeit und von jedem Ort aus auf die Kameras zuzugreifen und die Überwachung in Echtzeit durchführen zu können. So haben Sie die vollständige Kontrolle und sind jederzeit darüber informiert, was im Überwachungsbereich gerade passiert.

Die Aufzeichnung und lokale Speicherung von Videodateien auf einer Festplatte ist mit dem NVR ohne weiteres möglich. Die integrierte 2 TB Festplatte kann alle Kameras im Dauerbetrieb aufzeichnen. Bei Bedarf kann die Speicherkapazität auf bis zu 16 TB erweitert werden.

## Hauptmerkmale

- 5 Megapixel 3K UHD-Auflösung
- Einfache Plug & Play Installation
- PoE (Power-over-Ethernet)
- Nachtsicht Reichweite bis zu 20 m
- Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- Zwei-Wege-Audio und Alarmsirene
- Fernzugriff über die Foscam App oder das Video Management System (VMS)
- Vorinstallierte 2 TB Festplatte für kontinuierliche 24/7-Aufnahme
- Wasserdichte IP66 Überwachungskameras für den Innen- und Außeneinsatz
- Unterstützung von Alexa & Google Assistent

## Foscam FN9108E 8-Kanal PoE Netzwerk Video Rekorder

<b>Modell</b>		FN9108E
<b>Video-Eingang</b>	IP-Videoeingang	8 Kanäle QHD IP- Kamera Eingang
<b>Video-Ausgang</b>	HDMI-Ausgang	1xHDMI
	VGA-Ausgang	1xVGA
	Bildschirmauflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
<b>Aufzeichnung</b>	Aufnahmeauflösung	Bis zu 5 MP pro Kanal (8 Kanäle bei 5 MP)
	Aufnahmemodus	Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
	Kompression-Format	H.264/H.264+
<b>Wiedergabe</b>	Synchron Wiedergabe	8 Kanäle synchron Video-Wiedergabe
	Wiedergabemodus	Pause / Stopp / langsam / schnell / Einzelbildwiedergabe
<b>Netzwerk</b>	Ethernet	Ein 10/100 Mbit/s RJ45-Port
	POE-Standard	IEEE 802.3at/af
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP
<b>Festplatte</b>	Kapazität	Bis zu 16 TB
<b>Externe Schnittstelle</b>	Netzwerkschnittstelle	1x 10/100 Mbit/s RJ45- Port
	USB-Schnittstelle	2x USB2.0- Schnittstelle Maus und externer Speicher
	Taste	1x Ein-/Aus-Taste, 1x Reset Taste
<b>System Anforderungen</b>	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
	Smartphone	IOS, Android, 3G/4G/5G-Smartphones
<b>Sprache</b>		17 Sprachen
<b>Allgemeines</b>	Stromversorgung	Gleichstrom 48 V/2 A
	Abmessungen (LxBxH)	255 mm x 238 mm x 50 mm
	Nettogewicht	880 g
	Betriebstemperatur	0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 85 % nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerfeuchtigkeit	0 % ~ 90 % nicht kondensierend

## Foscam T5EP Überwachungskameras

Mit ihrer hohen Auflösung von 5 Megapixeln bietet die Foscam T5EP deutliche und scharfe Bilder, die Details und Feinheiten aufzeichnen können.

Die fortschrittliche Erkennung von Menschen und Fahrzeugen in der Foscam T5EP 5 MP POE IP-Kamera ist eine großartige Funktion, die dazu beiträgt, unerwünschte Alarmer zu minimieren und nur echte Sicherheitsrisiken zu erkennen. Die Fokussierung auf die Erkennung von Personen und Fahrzeugen ermöglicht es der Überwachungskamera, Bewegungen von Ästen, fliegenden Insekten oder anderen beweglichen Objekten zu ignorieren, die andernfalls zu Fehlalarmen führen würden.

Die Foscam T5EP 5 MP POE IP-Kamera verfügt über ein integriertes Mikrofon und Lautsprecher, die eine Kommunikation in Echtzeit mit den von der Kamera erfassten Personen ermöglicht.

Die Sicherheitskamera ist mit einem integrierten Scheinwerfer und einer Sirene ausgestattet, die aktiviert werden, wenn ein Eindringling erkannt wird.

Die Kamera ist mit Amazon Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung kompatibel. So können Sie Ihre Kamera mit einfachen Sprachbefehlen steuern und den Live-Stream auf einem kompatiblen Amazon- oder Google-Gerät ansehen.

Das IP66-zertifizierte, wetterfeste Gehäuse der Foscam T5EP POE-Überwachungskamera wurde speziell für den Schutz vor Wettereinflüssen entwickelt. Dadurch kann die Kamera in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, auch in Innenräumen und im Außenbereich.

	Modell	T5EP
<b>Scheinwerfer</b>	Farbtemperatur	4500K
	Sensortyp	Hochauflösender Farb-CMOS-Sensor
<b>Bildsensor</b>	Bildauflösung	5,0 Megapixel (3072 x 1728)
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
<b>Objektiv</b>	Objektivtyp	f:4mm, F2.1
	Sichtwinkel	Diagonal: 94°; Horizontal: 78°; Vertikal: 43,6°
<b>Video</b>	Bildkompression	H.264+/H.264
	Auflösung	5 MP (3072*1728) 1,5 M / 15 fps, 1080P (1920*1080) 1M / 25 fps, 720P (1280*720) 1M / 15fps
	Stream	Dualstream
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe sind einstellbar
	Bildspiegelung	Spiegelung und Umkehrung
	Nachtmodus	Manueller und automatischer Modus, bei eingeschaltetem Weißlicht ist das Nachtsichtbild farbig
	Nachtsichtweite	Mit 4 Stück IR-LED und Scheinwerfer, Nachtsichtreichweite bis zu 20 m
<b>Audio</b>	Eingabe/Ausgabe	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt vollduplexfähigen 2-Wege-Audio
	Audiokompression	PCM/AAC
	Sirene	Unterstützt eine maximale Alarm-Sirene mit 100 dB
<b>Netzwerk</b>	Ethernet	Ein 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
	Fernzugriff	P2P
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
<b>Weitere Funktionen</b>	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
	Bewegungserkennung	Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App
	Personenerkennung	Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App
	Fahrzeugeterkennung	Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App
	Benutzerkonten	Drei Benutzerebenen
	Speicherung	Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte, lokale und FTP-Speicherung, Foscam-Cloud-Speicherung
	WDR	Verbessert die Bildklarheit in komplexen Szenarien
	Zoom	6-facher Digitalzoom
<b>Stromversorgung</b>	Intelligenter Assistent	Unterstützt Alexa, Google Assistant
	Netzteil	DC 12 V / 1.0 A
	POE-Standard	802.3af
	Stromverbrauch	5 Watt (max.)
<b>Allgemein</b>	Abmessungen	Ø110 x 100 mm
	Nettogewicht	342 g
	Wasserdichtigkeit	IP66
	Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 80% nicht kondensierend

## Lieferumfang

- 1x Foscam FN9108E 8-Kanal PoE Netzwerk Video Rekorder, inkl. 2 TB Festplatte
- 4x Foscam T5EP Turret Überwachungskameras (weiß)
- 4x Set Schrauben
- 1x Netzteil für NVR
- 1x Netzkabel 1,5 m
- 4x Netzkabel 18 m
- 1x HDMI-Kabel
- 4x Wasserfeste Schutzkappe
- 4x Bohrschablone
- 1x USB-Maus
- 5x Schild Videoüberwachung
- Installationsanleitung