

Foscam FNA108E-T4-2T 8-Kanal 4K 8MP PoE Überwachungsset mit 4 Überwachungskameras

EAN: 6954836008690

Dieses Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem ermöglicht es Ihnen Ihr Zuhause effektiv, zuverlässig und mit einem geringen Aufwand komplett abzusichern.

Der Netzwerkrekorder zeichnet Videos auf allen Kanälen in Echtzeit und in sehr guter 4K-Auflösung auf. Die Überwachungskameras liefern bei Tag und bei Nacht unglaublich lebendige und detaillierte Bilder und Videos.



Dank der Unterstützung von POE ist die Installation besonders einfach. Sie müssen keine separate Stromversorgung für die Kameras im Set bereitstellen, da sie einfach über das Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Kameras an Orten installieren möchten, an denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen oder an Orten, an denen das Kabelmanagement eine Herausforderung darstellt.

Der Netzwerk-Videorekorder ist einfach zu bedienen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen einen problemlosen Zugriff und die Verwaltung der Videoaufnahmen ermöglicht. Außerdem können Sie den Netzwerk-Videorekorder über ein HDMI-Kabel an einen Monitor oder ein Fernsehgerät anschließen, um die Videoaufzeichnungen auf einem größeren Bildschirm zu betrachten.

Der einfache Fernzugriff über die VMS-Software oder eine mobile App ermöglicht es jederzeit und von jedem Ort aus auf die Kameras zuzugreifen und die Überwachung in Echtzeit durchführen zu können. So haben Sie die vollständige Kontrolle und sind jederzeit darüber informiert, was im Überwachungsbereich gerade passiert.

Die Aufzeichnung und lokale Speicherung von Videodateien auf einer Festplatte ist mit dem NVR ohne weiteres möglich. Die integrierte 2 TB Festplatte kann alle Kameras im Dauerbetrieb aufzeichnen. Bei Bedarf kann die Speicherkapazität auf bis zu 16 TB erweitert werden.

Hauptmerkmale

- 8 Megapixel 4K UHD-Auflösung
- Einfache Plug & Play Installation
- PoE (Power-over-Ethernet)
- Nachtsicht Reichweite bis zu 20 m
- Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- Zwei-Wege-Audio und Alarmsirene
- Fernzugriff über die Foscam App oder das Video Management System (VMS)
- Vorinstallierte 2 TB Festplatte für kontinuierliche 24/7-Aufnahme
- Wasserdichte IP66 Überwachungskameras für den Innen- und Außeneinsatz
- Unterstützung von Alexa & Google Assistent

Foscam FNA108E 8-Kanal PoE Netzwerk Video Rekorder

Modell		FNA108E
Video-Eingang	IP-Videoeingang	8 Kanäle UHD IP- Kamera Eingänge
Video-Ausgang	HDMI-Ausgang	1xHDMI
	VGA-Ausgang	1xVGA
	Bildschirmauflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
Aufzeichnung	Aufnahmeauflösung	Bis zu 8 MP pro Kanal (8 Kanäle bei 8 MP)
	Aufnahmemodus	Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
	Kompression Format	H.264/H.264+
Wiedergabe	Synchrone Wiedergabe	8 Kanäle synchron Video-Wiedergabe
	Wiedergabemodus	Pause / Stopp / langsam / schnell / Einzelbildwiedergabe
Netzwerk	POE-Standard	POE-Standard
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP
Festplatte	Kapazität	Bis zu 16 TB
Externe Schnittstelle	Netzwerkschnittstelle	1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45- Port
	USB-Schnittstelle	2x USB2.0- Schnittstelle Maus und externer Speicher
	Taste	1x Ein-/Aus-Taste, 1x Reset Taste
Systemvoraussetzungen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
	Smartphone	iOS, Android, 3G/4G/5G-Smartphones
Sprache	Sprache	17 Sprachen
Allgemeines	Stromversorgung	Gleichstrom 48 V/2 A
	Abmessungen (LxBxH)	255 mm x 238 mm x 50 mm
	Nettogewicht	880 g
	Betriebstemperatur	0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 85 % nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerfeuchtigkeit	0 % ~ 90 % nicht kondensierend

Foscam T8EP Überwachungskameras

Mit ihrer hohen Auflösung von 8 Megapixeln bietet die Foscam T8EP deutliche und scharfe Bilder, die Details und Feinheiten aufzeichnen können.

Die fortschrittliche Erkennung von Menschen und Fahrzeugen in der Foscam T8EP 8 MP POE IP-Kamera ist eine großartige Funktion, die dazu beiträgt, unerwünschte Alarmer zu minimieren und nur echte Sicherheitsrisiken zu erkennen. Die Fokussierung auf die Erkennung von Personen und Fahrzeugen ermöglicht es der Überwachungskamera, Bewegungen von Ästen, fliegenden Insekten oder anderen beweglichen Objekten zu ignorieren, die andernfalls zu Fehlalarmen führen würden.

Die Foscam T8EP 8 MP POE IP-Kamera verfügt über ein integriertes Mikrofon und Lautsprecher, die eine Kommunikation in Echtzeit mit den von der Kamera erfassten Personen ermöglicht.

Die Sicherheitskamera ist mit einem integrierten Scheinwerfer und einer Sirene ausgestattet, die aktiviert werden, wenn ein Eindringling erkannt wird.

Die Kamera ist mit Amazon Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung kompatibel. So können Sie Ihre Kamera mit einfachen Sprachbefehlen steuern und den Live-Stream auf einem kompatiblen Amazon- oder Google-Gerät ansehen.

Das IP66-zertifizierte, wetterfeste Gehäuse der Foscam V8EP 8 MP POE-Überwachungskamera wurde speziell für den Schutz vor Wettereinflüssen entwickelt. Dadurch kann die Kamera in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, auch in Innenräumen und im Außenbereich.

Modell		T8EP
Scheinwerfer	Farbtemperatur	4500K
	Sensor	Hochauflösender Farb-CMOS-Sensor
Bildsensor	Auflösung	8,0 Megapixel (3840 x 2160)
	Min. Beleuchtung	0 Lux (mit IR-Strahler)
	Objektivtyp	f:4,3 mm, F1.6
Objektiv	Sichtwinkel	Horizontal: 90,1 °; Vertikal: 46,2 °; Diagonal: 108,5 °
	Bildkomprimierung	H.265/H.264
Video	Auflösung	4K (3840 x 2160) 6 M / 20 fps, 1080P (1920 x 1080) 1M / 25fps, 720P (1280 x 720) 1M / 15fps
	Stream	Dual-Stream
	Bildeinstellung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe
	Spiegelbildfunktion	drehen und spiegeln
	Nachtmodus	Manueller und automatischer Modus, wenn das weiße Licht eingeschaltet ist, ist das Nachtsichtbild farbig
	Nachtsicht	Mit 4 IR-LEDs und Scheinwerfer, Nachtsichtbereich bis zu 20 m
	Audio	Eingang / Ausgang
Audiokomprimierung		PCM/AAC
Sirene		Max. 100 dB Alarmsirene
Netzwerk	Ethernet	10/100 Mbit/s RJ45 Port
	Fernzugriff	P2P
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Systemvoraussetzungen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam- App), IOS (Foscam- App)
Funktionen	Bewegungserkennung	Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App
	Personenerkennung	Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App
	Fahrzeugeterkennung	Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App
	Benutzerkonten	Drei Ebenen Benutzer Rolle
	Firewall	Unterstützt IP- Filterung
	Speicherung	Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte, lokale und FTP-Speicherung, Foscam-Cloud-Speicherung
	HDR	Verbesserte Bildqualität in komplexen Szenarien
	Zoom	6-facher Digitalzoom
	Zurücksetzen	Zurücksetzen Taste Ist verfügbar
	Intelligenter Assistent	Unterstützt Alexa, Google -Assistent
Stromversorgung	Stromanschluss	DC 12 V/1,0 A
	POE-Standard	802.3af
	Stromverbrauch	5 W (max.)
Abmessungen	Abmessung	Ø110 x 100 mm
	Nettogewicht	380 g
Allgemeines	Wasserdicht	IP66
	Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 ° C (-4 °F bis 104 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % nicht kondensierend

Lieferumfang

- 1x Foscam FNA108E 8-Kanal PoE Netzwerk Video Rekorder, inkl. 2 TB Festplatte
- 4x Foscam T8EP Turret-Überwachungskameras (weiß)
- 4x Set Schrauben
- 1x Netzteil für NVR
- 1x Netzkabel 1,5 m
- 4x Netzkabel 18 m
- 1x HDMI-Kabel
- 4x Wasserfeste Schutzkappe
- 4x Bohrschablone
- 1x USB-Maus
- 5x Schild Videoüberwachung
- Installationsanleitung