

# Foscam FNA108H 8-Kanal 4K 8 MP Netzwerk Video Rekorder

EAN: 6954836003756

Der 8 Kanal Netzwerk-Videorekorder Foscam FNA108H ist eine leistungsstarke Überwachungslösung für Ihr Zuhause oder Büro. Mit der Unterstützung von bis zu 16 TB Festplattenspeicher (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten) für kontinuierliche Aufzeichnungen im 24/7 Betrieb ist ausreichend Speicherplatz für eine umfassende Videoüberwachung vorhanden. Der Netzwerk-Videorekorder verfügt über 2 USB 2.0 Anschlüsse für die Maus und den externen Speicher zum Exportieren von Aufnahmen.



Der Foscam FNA108H kann bis zu 8 Überwachungskameras gleichzeitig aufzeichnen.

Die Live-Ansicht und -Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 8 MP bietet eine sehr hohe Videoqualität und eine deutliche Darstellung in unterschiedlichen Aufnahmesituationen.

Dank der Bewegungserkennungsfunktion werden Sie benachrichtigt, wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden.

Der Netzwerk-Videorekorder ist einfach zu bedienen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen den problemlosen Zugriff und die Verwaltung der Videoaufnahmen ermöglicht. Außerdem können Sie den Netzwerk-Videorekorder über ein HDMI-Kabel an einen Monitor oder ein HD-Fernsehgerät anschließen, um die Videoaufzeichnungen auf einem größeren Bildschirm zu betrachten.

Der einfache Fernzugriff über die VMS-Software oder eine mobile App ermöglicht es jederzeit und von jedem Ort aus auf die Kameras zuzugreifen und die Überwachung in Echtzeit durchführen zu können. So haben Sie die vollständige Kontrolle und sind jederzeit darüber informiert, was im Überwachungsbereich gerade vor sich geht.

## Highlights

- Bis zu 8 MP Auflösung
- HDMI & VGA Ausgang
- 8 Kanäle synchrone Video-Wiedergabe
- Zugriff über Smartphone
- Unterstützt ONVIF Protokoll
- 2 USB 2.0-Anschlüsse für die Maus und externen Speicher
- Bewegungserkennung

## Technische Daten

<b>Modell</b>		FNA108H
<b>Video-Eingang</b>	IP-Videoeingang	8 Kanäle UHD IP-Kamera-Eingänge
<b>Video-Ausgang</b>	HDMI-Ausgang	1xHDMI
	VGA-Ausgang	1xVGA
	Bildschirmauflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
<b>Aufzeichnung</b>	Aufnahmeauflösung	Bis zu 8 MP pro Kanal (8 Kanäle bei 8 MP)
	Aufnahmemodus	Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
	Kompression Format	H.264/H.264+
<b>Wiedergabe</b>	Synchron Wiedergabe	8 Kanäle synchron Video-Wiedergabe
	Wiedergabemodus	Pause / Stopp / langsam / schnell / Einzelbildwiedergabe
<b>Netzwerk</b>	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP
<b>Festplatte</b>	Kapazität	Bis zu 16 TB
<b>Externe Schnittstelle</b>	Netzwerkschnittstelle	1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45- Port
	USB-Schnittstelle	2x USB2.0-Schnittstelle für Maus und externer Speicher
	Taste	1x Zurücksetzen Taste
<b>Systemvoraussetzungen</b>	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
	Smartphone	iOS, Android, 3G/4G/5G-Smartphones
<b>Sprache</b>	Sprache	17 Sprachen
<b>Allgemeines</b>	Stromversorgung	Gleichstrom 12 V/2 A
	Abmessungen (LxBxH)	255 mm x 238 mm x 50 mm
	Nettogewicht (g)	780g
	Betriebstemperatur	0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 85 % nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Lagerfeuchtigkeit	0 % ~ 90 % nicht kondensierend	

## Lieferumfang

- Netzwerkrekorder
- USB-Maus
- SATA-Anschlusskabel
- Strom Kabel für Festplatte
- Netzkabel 1,5 m
- Netzteil
- Anleitung
- Schrauben-Set
- Schild Videoüberwachung

**Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.**