



Art.-Nr. 60091

Solar Vogelscheuche

Erschreckt Vögel mit verschiedenen Geräuschen



Da Vögel auf Geräusche im auch für Menschen hörbaren Bereich besonders gut reagieren, werden sie zum Beispiel an Flughäfen und Weinbergen mit Greifvogel- oder Schussgeräuschen vergrämt. Mit der Solar Vogel-Abwehr Schall machen wir uns dieses Prinzip jetzt zu Nutze. Das Gerät stört Vögel mit einem von drei einstellbaren Geräuschen: Hundegebell, Raubvogelschreie oder Schussgeräusche. Indem Sie das Gerät hin und wieder auf ein anderes Geräusch umschalten, können Sie dem Gewöhnungseffekt vorbeugen. Die Solar Vogel-Abwehr deckt einen Bereich von bis zu 65 m² ab.

Die Lautstärke lässt sich über einen Drehregler individuell einstellen: leise für ruhige Wohngegenden oder laut für den Einsatz auf Plantagen und Feldern, zum Beispiel im Weinbau.



Zusätzliches Informationsangebot

- **Produktmaße:** 13 x 35 x 16 cm (B x H x T)
- **Verpackungsmaße:** 13,5 x 17 x 11,5 cm (B x H x T)
- **Anleitungen in den Sprachen:** DE, GB, FR, ES, IT, NL
- **Produktbilder, Szenebilder**
- **Verpackungseinheit:** 24 Stk./Karton

Das Gerät verfügt über einen Nacht-Modus, der bei Dunkelheit den Ton abstellt, damit nur die vier hellen LED-Blitzlichter zum Einsatz kommen.

Die austauschbaren Akkus im Inneren des Gerätes werden über das Solar Panel aufgeladen. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen kann die Solar Vogel-Abwehr aber auch mit einem externen Netzteil aufgeladen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Mit dem mitgelieferten Erdspieß lässt sich das Gerät einfach auf jedem Rasen aufstellen. Alternativ können Sie es einfach in einen Blumentopf stecken.



Technische Daten

- **3 einstellbare Geräusche:** Hundegebell, Raubvogelschrei, Schussgeräusch
- **4 x LED Blitzlicht**
- **Tag- und Nacht-Modus-Wahlschalter**
- **Lautstärkeregler**
- **Akkus:** 4 x AA, 1,2 V, 300 mAh (inklusive)
- **Ladebuchse** (Ladegerät nicht im Lieferumfang)
- **Solarpanel:** 0.1 W, 60 x 60 mm
- **PIR-Bewegungsmelder**
- **Reichweite:** bis zu 8 m; bis zu 65 m² Fläche
- **Winkel:** 120°