



Art.-Nr. 60011DEFR

Katzen- & Hunde-Abwehr

Kontrollierter Einsatz durch einstellbare Empfindlichkeit



Ultraschall können Menschen nicht hören, Hunde und Katzen dafür umso besser. Um die Tiere zu stören, gibt unsere Katzen- & Hunde-Abwehr ein Signal mit wechselnder Frequenz von 20 – 60 kHz ab. Durch das ständige Wechseln der Tonhöhe wird dem Gewöhnungseffekt vorgebeugt. Zur visuellen Kontrolle ist das Gerät mit einer Status-LED ausgestattet.

Der eingebaute Infrarotsensor reagiert auf Wärmeunterschiede und löst das Gerät aus, wenn sich ein Tier in seinem Erfassungsbereich bewegt. Mit den Sensitivitäts-Regler können Sie beeinflussen, wie groß der Bereich ist, den Sie schützen wollen.

Das Gerät wird mit 3 handelsüblichen Mignon-Batterien betrieben und ist damit auch für den Einsatz im Herbst und Winter geeignet.



Gardigo Katzen- & Hunde-Abwehr
Art.-Nr. 60011DEFR
Einstiegsklasse 1,5
Heimwerker
Praxis 2/23
Preis/Leistung: gut – sehr gut
www.gardigo.de/-60011-Test



Zusätzliches Informationsangebot

- **Produktmaße:** 10,9 x 15,2 x 6,5 cm (B x H x T)
- **Verpackungsmaße:** 11,5 x 16,5 x 7,5 cm (B x H x T)
- **Anleitungen in den Sprachen:** DE, GB, FR, ES, IT, NL
- **Produktbilder, Szenebilder**
- **Verpackungseinheit:** 24 Stk./Karton



Technische Daten

- **Reichweite:** bis zu 12 m, einstellbar
- **PIR-Bewegungsmelder:** 120° Erfassungswinkel
- **Frequenz:** 20 – 60 kHz
- **Batterie:** 3 x AA, je 1,5 V, alkaline (im Lieferumfang)
- **Betriebsanzeige:** Status-LED
- **Schutzart:** IPX4
- **inklusive Aufhänger und Montagematerial**