

Webcam

00139989 Webcam mit Ringlicht "C-850 Pro", QHD, mit Fernbedienung



Highlighttext:

- erstellen von Bildern und Videos am Notebook/PC und ideal zum Streamen oder Chatten mit diversen Instant-Messaging-Anwendungen (z.B. Skype, Teams, Zoom)
- QHD-Breitbildauflösung (2560 x 1440) für Aufnahmen in höchster Bild- und Tonqualität
- eingebautes Ringlicht liefert eine gleichmäßige Beleuchtung: Helligkeit und Farbtemperatur mehrstufig einstellbar per Touch-Steuerung
- Steuerung der Zoom-Funktion und LED-Beleuchtung, vertikales und horizontales Verschieben des Bildausschnitts per Fernbedienung sowie Ein- und Ausschalten von Kamera, Mikrofon und Leuchtring
- magnetische Linsenabdeckung schützt vor Spionageangriffen durch Hacker
- während des Live-Streams können Kamera und Mikrofon per Fernbedienung deaktiviert werden
- vertikaler Neigungswinkel flexibel einstellbar, ideal um z.B. Dokumente oder Modelle auf dem Tisch zu zeigen
- integriertes Mikrofon ermöglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, Teams, Zoom, YouTube
- fester Stand am Drehort: dank 1/4"-Gewinde an allen gängigen Stativen montierbar
- Autofokus garantiert ein scharfes Bild, auch bei Bewegungen
- Belichtungsanpassung für optimale Bildqualität, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Stereo-Mikrofon für klar verständliche Sprachübertragung
- Fernbedienung zur Steuerung von Zoom und Bildausschnitt (in 1080p/720p), Webcam und Mikrofon lassen sich während des Live-Streams aktivieren und deaktivieren
- Leuchtring mit individuell einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur für ein besseres Streaming-, Chat- und Gaming-Erlebnis
- Webcam mit Magnetic-Switch: beim Abnehmen der magnetischen Linsenabdeckung schaltet sich das Ringlicht automatisch ein und beim Anbringen wieder aus
- Stand-/Klemmfuß zur Montage an TFT- und Notebookbildschirmen mit 1/4-Zoll-Gewinde
- Plug & Play: treiberlose Installation durch UVC

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows 11/10, ab MAC OS 10.4.3

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Anschluss: USB-Typ-A-Stecker
- USB-Standard: USB-2.0
- Bildauflösung: 2560x1440 Pixel
- Bildrate: 30 Bilder pro Sekunde bei 1080p/30 Bilder pro Sekunde bei 720p
- Kompatible Betriebssysteme: Mac/Windows 11/10
- Megapixel: 4
- Spezielle Features: Beleuchtung
- Videoauflösung: 2560x1440 Pixel
- Blickwinkel: 89°
- Fokus: Auto Focus
- Mikrofon: Stereo
- Mikrofontyp: Mono 2x
- Schwenkbereich: 360 °
- Zusatzfunktionen: 1/4 Zoll-Gewinde, Autom. Belichtungsanpassung, Eingebautes Mikrofon, Fernbedienung, LED-Beleuchtung, LED-Leuchtring, Rauschunterdrückung, SPY - Protection, Status LED, UVC – Modus, Verstellbarer Neigungswinkel
- Pricing: Regulär

Webcam**00139989 Webcam mit Ringlicht "C-850 Pro", QHD, mit Fernbedienung**

Lieferumfang:

- 1 Ringlight-Webcam "C-850 Pro"
- 1 Fernbedienung
- 1 Magnetische Linsenabdeckung
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 509024	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00139989	28	1	1