

**47691200 Tyla IR Wall AN 1X1.2W 30K SR UE - UVP: 119,99 EUR**

Hochwertiges LED-Licht aus Solarenergie, integrierte Solarzelle fuer extra lange Leuchtdauer, kein Netzkabel erforderlich, Dual-Bright-Sensor mit Tageslichterkennung, sanftem Ambientelicht zur Grundbeleuchtung und erhoehter Helligkeit bei erkannter Bewegung

Die Wandleuchte Tyla Solar ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das robuste und zuverlaessige Material macht diese Leuchte perfekt fuer Ihren Garten. Dank ultraeffizientem Licht und Solartechnologie sparen Sie Energie. Der Sensor erkennt Bewegungen bis zu einer Entfernung von 10 Metern und in einem Winkel von 120 Grad. Die Umgebungshelligkeit, bei der die Leuchte aktiv wird, kann individuell zwischen 30 und 200 Lux eingestellt werden. Im Falle einer Bewegung ist die Leuchte bis zu 60 Sekunden mit einer erhoehnten Helligkeit von 255 Lumen in Betrieb. Im Dual-Bright-Modus wird bei ausreichender Dunkelheit ohne erkannte Bewegung ein sanftes Umgebungslicht von 55 Lumen erzeugt. Die Leistungsdauer des Akku wird geschont, da das Licht nicht staendig unnuetig hell leuchtet.

**Technische Daten**

Max. Wattage	1.2W/0.2W
Sockel	Fest verbaute LED
Schutzklasse	III
Schutzart	
Volt	Solarbetrieben
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	3000K

**Codes**

EAN Artikel	8719514476912
EAN Verpackungseinheit	8719514476929
Bestellnummer (EOC)	47691200
Interne Nr. Signify (GPC)	929003260301

**Artikeldaten**

Flammenanzahl	
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	CN

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	12
Anzahl Lagen pro Palette	4
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	48

**Service**

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	18,80	15,80	18,40
Verpackung in cm (H/B/T)	20,00	21,5	17,5
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	22	45	55
Palette in cm (H/B/T)	103,00	80,00	120,00

**Design/Materialausführ.**

Material	Aluminium
Grundfarbe	Anthracite
Farbgebung	

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / kg	1,13
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe 6,75
Palette (brutto)/kg	79,00

**Energieeffizienz**

Kategorie  
Keine Angabe

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Keine Angabe

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,28 CHF





Signify GmbH  
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.