



26387100 Camill UE SR WA SQ 1.4W 30K BL FR IR 06 - 74,99 EUR

Solarleuchte mit höchster Energieeffizienz, langer Lebensdauer von 50'000h und wechselbarer Batterie. Dual Bright Bewegungs- und Tageslichtsensor mit erhöhter Helligkeit nur bei erkannter Bewegung garantiert längere Leuchtdauer des Solarpanels. Die Philips Ultra-Efficient Wandleuchte Camill mit Solarpanel bietet moderne und effiziente Beleuchtung für den Garten in retro-Optik. Ultra effizientes LED Licht mit sehr langer Lebensdauer von 50'000 Stunden und eine intelligente Dual Bright Helligkeitssteuerung sorgen dafür, dass gespeichertes Sonnenlicht bis zu 36 Stunden abgegeben werden kann. Bei Dunkelheit ist ein sanftes Ambientlicht eingeschaltet und erst bei erkannter Bewegung schaltet der Sensor auf eine höhere Helligkeit und macht die Solarleuchte noch effizienter. Keine Verkabelung oder Stromanschluss notwendig, der integrierte Akku kann bei Bedarf auch ausgewechselt werden.

Technische Daten

| | |
|-------------------|-------------------|
| Technologie | |
| Eingangswattage | 1.4W |
| Ersatzwattage | |
| Socket | Fest verbaute LED |
| Lichtfarbe | III |
| Lebensdauer | 50000 |
| Volt | 4 |
| Startzeit | < 0,5 |
| Lumen 2700 Kelvin | |
| Kelvin | 3000 |
| Schalthäufigkeit | 15000 |
| RA-Wert | 80 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|------------|
| Material | Kunststoff |
| Grundfarbe | Schwarz |

Energieeffizienz

Kategorie

Entsorgungsgebühr

| | |
|--------------|----------|
| Deutschland: | EUR |
| Österreich: | EUR |
| Schweiz: | 0,18 CHF |

Codes

| | |
|---------------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8720169263871 |
| EAN Verpackungseinheit | 8720169263888 |
| Bestellnummer (EOC) | 872016926387100 |
| Interne Nr. Signify (GPC) | 929003363701 |

Gewichte

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Artikelgewicht / g netto | 990 |
| Artikel mit Verpackung / g | 835 |
| Verpackungseinheit / g (netto/brutto) | Keine Angabe 1670 |
| Palette (brutto)/kg | 118,52 |

Mengen

| | |
|------------------------------------|-----|
| Kleinste Bestellmenge | 1 |
| Anzahl Packs pro VPE | 1 |
| Anzahl VPE pro Palettenlage | 28 |
| Anzahl Lagen pro Palette | 2 |
| Anzahl Verkaufseinheiten / Palette | 112 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 20,50 | 14,00 | 19,00 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 24,00 | 15,00 | 16,50 |
| Verpackungseinheit in cm (H/B/T) | 26 | 18 | 31,5 |
| Palette in cm (H/B/T) | 120,00 | 80,00 | 120,00 |

Verschiedenes

| | |
|-----------------|--------------|
| Typ | Keine Angabe |
| Zolltarifnummer | 94051000 |
| Herkunftsland | CN |



Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.

