



26717600 Radiana UE SR LK WA 1.3W 30K BL IR 06 - 99,99 EUR

Solarleuchte mit hoechster Energieeffizienz, langer Lebensdauer von 50'000h und wechselbarer Batterie. UniSight Funktion koppelt mehrere typengleiche Leuchten fuer simultanes Ein- und Ausschalten. Dual Bright Sensor erhoehet die Helligkeit nur bei erkannter Bewegung

"Die Philips Ultra-Efficient Solarleuchten Radiana verbinden sich automatisch untereinander und spenden gemeinsam Licht, sobald eine der Leuchten Bewegung erkennt ("UniSight" Koppelung mehrerer Leuchten). Die erhoehete Helligkeit reduziert sich bei allen Leuchten nach einer bestimmten Zeit und sorgt mit den hocheffizienten Solarpanels fuer eine sehr lange Leuchtdauer von bis zu 40 Stunden (Dual Bright Helligkeit). Die Leuchte hat eine sehr lange Lebensdauer von 50'000 Stunden und ist durch die robuste Bauform und anti-UV Beschichtung gegen alle Witterungseinfluesse im Aussenbereich geschuetzt. Keine Verkabelung oder Stromanschluss notwendig, der integrierte Akku kann bei Bedarf auch ausgewechselt werden. "

Technische Daten

| | |
|-------------------|-------------------|
| Technologie | |
| Eingangswattage | 1.3W |
| Ersatzwattage | |
| Socket | Fest verbaute LED |
| Lichtfarbe | III |
| Lebensdauer | 50000 |
| Volt | 4 |
| Startzeit | < 0,5 |
| Lumen 2700 Kelvin | |
| Kelvin | 3000 |
| Schalthaeufigkeit | 15000 |
| RA-Wert | 80 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|------------|
| Material | Kunststoff |
| Grundfarbe | Schwarz |

Energieeffizienz

Kategorie

Entsorgungsgebühr

| | |
|--------------|-----|
| Deutschland: | EUR |
| Österreich: | EUR |
| Schweiz: | CHF |

Codes

| | |
|---------------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8720169267176 |
| EAN Verpackungseinheit | 8720169267183 |
| Bestellnummer (EOC) | 872016926717600 |
| Interne Nr. Signify (GPC) | 929004067001 |

Gewichte

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Artikelgewicht / g netto | 990 |
| Artikel mit Verpackung / g | 1301 |
| Verpackungseinheit / g (netto/brutto) | Keine Angabe 2602 |
| Palette (brutto)/kg | 79,64 |

Mengen

| | |
|------------------------------------|----|
| Kleinste Bestellmenge | 1 |
| Anzahl Packs pro VPE | 1 |
| Anzahl VPE pro Palettenlage | 14 |
| Anzahl Lagen pro Palette | 2 |
| Anzahl Verkaufseinheiten / Palette | 42 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 19,20 | 17,50 | 24,00 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 27,00 | 20,00 | 20,00 |
| Verpackungseinheit in cm (H/B/T) | 28 | 21 | 41 |
| Palette in cm (H/B/T) | 100,00 | 80,00 | 120,00 |

Verschiedenes

| | |
|-----------------|--------------|
| Typ | Keine Angabe |
| Zolltarifnummer | 94051000 |
| Herkunftsland | CN |



Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.

