



26554700 Fyce SR WA 1.5W 27K BL 06 - 34,99 EUR

Solarleuchte mit Tageslichtsensor fuer schoene Lichteffekte und dem passenden Licht am richtigen Ort ganz ohne Stromverbrauch.

Die Philips Solar Wandleuchte Fyce besticht durch ein hocheffizientes Solarpanel und integriertem Tageslichtsensor. Dadurch kann die Leuchte auch bei wenig Sonnenschein genügend Energie speichern, um bis zu 8 Stunden ausreichend Helligkeit zu spenden. Warmweisses Licht und eine robuste Bauweise mit anti-UV Beschichtung sorgen für gute Beleuchtung bei allen Witterungsbedingungen. Keine Verkabelung oder Stromanschluss notwendig.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	1.5W
Ersatzwattage	
Sockel	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	III
Lebensdauer	15000
Volt	3,3
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	2700
Schaltdauer	15000
RA-Wert	80

Codes

EAN Artikel	8720169265547
EAN Verpackungseinheit	8720169265554
Bestellnummer (EOC)	872016926554700
Interne Nr. Signify (GPC)	929003364701

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	417
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 2502
Palette (brutto)/kg	145,10

Dimmbarkeit

Dimmbar	nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	48
Anzahl Lagen pro Palette	4
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	288

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Schwarz

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	12,20	9,00	12,10
Verpackung in cm (H/B/T)	13,40	13,20	9,70
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	16,2	28,2	31
Palette in cm (H/B/T)	113,00	80,00	120,00

Energieeffizienz

Kategorie

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	94051000
Herkunftsland	CN

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	EUR
Österreich:	EUR
Schweiz:	CHF



8 7 2 0 1 6 9 2 6 5 5 4 7