



26544800 Yarixa SR WA 2.2W 27K BL IR 06 - 54,99 EUR

Solarleuchte mit Tageslicht- und Bewegungssensor fuer schoene Lichteffekte und dem passenden Licht am richtigen Ort ganz ohne Stromverbrauch.

Die Philips Solar Wandleuchte Yarixa besticht durch ihre elegante rundliche Form, ein hocheffizientes Solarpanel und integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor. Dadurch kann die Leuchte auch bei wenig Sonnenschein genügend Energie speichern, um bis zu 10 Stunden ausreichend Helligkeit zu spenden. Mittels Schalter lässt sich das Einschaltverhalten bei Dunkelheit zusätzlich einstellen. Warmweisses Licht und eine robuste Bauweise mit anti-UV Beschichtung sorgen für gute Beleuchtung bei allen Witterungsbedingungen. Keine Verkabelung oder Stromanschluss notwendig.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	2.2W
Ersatzwattage	
Socket	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	III
Lebensdauer	15000
Volt	4
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	2700
Schaltdauer	15000
RA-Wert	80

Codes

EAN Artikel	8720169265448
EAN Verpackungseinheit	8720169265455
Bestellnummer (EOC)	872016926544800
Interne Nr. Signify (GPC)	929003364201

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	597
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 2387
Palette (brutto)/kg	139,58

Dimmbarkeit

Dimmbar	nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	32
Anzahl Lagen pro Palette	4
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	192

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Schwarz

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	13,20	14,40	11,30
Verpackung in cm (H/B/T)	14,50	15,50	13,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	15,7	27	32
Palette in cm (H/B/T)	110,00	80,00	120,00

Energieeffizienz

Kategorie

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	94051000
Herkunftsland	CN

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	EUR
Österreich:	EUR
Schweiz:	CHF



8 7 2 0 1 6 9 2 6 5 4 4 8