



26548600 Shroud SR WA 2.3W 27K BL FR IR 06 - 59,99 EUR

Solarleuchte mit Tageslicht- und Bewegungssensor fuer schoene Lichteffekte und dem passenden Licht am richtigen Ort ganz ohne Stromverbrauch.

Die Philips Solar Wandleuchte Shroud in matter Optik besticht durch ein hocheffizientes Solarpanel und integriertem Tageslicht- und Bewegungssensor. Dadurch kann die Leuchte auch bei wenig Sonnenschein genugend Energie speichern, um bis zu 10 Stunden ausreichend Helligkeit zu spenden. Mittels Schalter lässt sich das Einschaltverhalten bei Dunkelheit zusätzlich einstellen. Warmweisses Licht und eine robuste Bauweise mit anti-UV Beschichtung sorgen für gute Beleuchtung bei allen Witterungsbedingungen. Keine Verkabelung oder Stromanschluss notwendig.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	2.3W
Ersatzwattage	
Socket	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	III
Lebensdauer	15000
Volt	4
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	15000
RA-Wert	80

Codes

EAN Artikel	8720169265486
EAN Verpackungseinheit	8720169265493
Bestellnummer (EOC)	872016926548600
Interne Nr. Signify (GPC)	929003364401

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	547
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 2187
Palette (brutto)/kg	129,98

Dimmbarkeit

Dimmbar	nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	48
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	192

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Schwarz

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	18,80	11,40	10,70
Verpackung in cm (H/B/T)	20,50	12,50	12,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	21,7	25	26
Palette in cm (H/B/T)	102,00	80,00	120,00

Energieeffizienz

Kategorie

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	94051000
Herkunftsland	CN

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	EUR
Österreich:	EUR
Schweiz:	CHF

