Produktdatenblatt | Funksender


Artikelnummer:	**HSRGBW**
Serie:	
EAN:	4037293004565
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funkhandsender-IP20-433,9MHz-max. 20m Reichweite

Funk-Handsender für den RGBW-Controller FC-RGBW-4x6A. Für mehr Flexibilität ist es möglich mehrere Controller auf einen Handsender einzulernen. Außerdem können bis zu drei Handsender auf einen Controller eingelernt werden. Dadurch lassen sich durch den Einsatz mehrerer Controller und Handsender verschiedene Beleuchtungsgruppen schalten. Betrieb über 3x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Länge [mm]	113,5
Breite [mm]	55,3
Höhe [mm]	22
Stromversorgung	Batterie
Anzahl der Batterien	3
Batterieart	Micro (ANSI: AAA | IEC: LR03/HR03)
Betriebsspannung [V]	4.5 V/DC
Mitgelieferte Batterie	ohne
Gehäusefarbe	schwarz, weiß

Funkfrequenz	433,9
Reichweite	20,00
Funktaster auf Putz	nein
Funktaster unter Putz	nein
Mit Funkcodiergerät	nein
Mit Funkhandsender	ja
Rollingcode-System	nein
Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Gewicht [kg]	0,08
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

LR14249902

RGB+W LED Einbaupanel



LR18249902

RGB+W LED Einbaupanel

