Produktdatenblatt | Funksender

Artikelnummer:	**ZBHS3MULTI**
Serie:	
EAN:	4037293031363
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Zigbee Multicolor Funkhandsender-2,4GHz-3-Kanäle-max. 30m Reichweite, Dimmung, Tunable-White, RGB, RGBW

Der Zigbee Multicolor Handsender kann zur Steuerung aller Betriebsmodi (Dimmung, Tunable-White, RGB, RGBW) der Zigbee Multicolor Empfänger verwendet werden. Es können mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um einen 3-Kanal Handsender handelt, können mit einem Handsender bis zu 3 Zonen getrennt gesteuert werden, auch wenn diese unterschiedliche Betriebsmodi aufweisen. Betrieb über 2x AAA (1,5V) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Stromversorgung	Batterie
Anzahl der Batterien	2
Batterieart	Micro (ANSI: AAA | IEC: LR03/HR03)
Betriebsspannung [V]	3 V/DC
Gehäusefarbe	weiß
Funkfrequenz	2400,0
Reichweite	30,00

Funktaster auf Putz	nein
Funktaster unter Putz	nein
Mit Funkcodiergerät	nein
Mit Funkhandsender	ja
Rollingcode-System	nein
Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Gewicht [kg]	0,05
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja