

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	674210.504
Serienname:	FAUNA
EAN:	4037293008730
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ quad. ■ Edelstahl / Alu ■ inkl. Leuchtmittel
 ■ IP66 ■ 230V ■ 4,6W ■ 4000K ■ 390lm (STL)

Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 12mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugeschäube zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 160mm und der benötigte Lochausschnitt 75mm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Breite (mm)	98,00	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Fassung	GZ10	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Justierbar	nein	Dimmung GPRS	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung LineSwitch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	88,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	98,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	159,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP66	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Lichtverteiler	Reflektor
Max. Belastung (kg)	500,00	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur (K)	4.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	4,60	Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	390,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	185,00