

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	679435EVA402
Serienname:	TALPA
EAN:	4037293031585
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar ■ anthrazit ■ inkl.
Leuchtmittel ■ IP67 ■ 230V ■ 4,6W ■ 3000K ■ 370lm

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugehäuse zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Breite (mm)	120,00	Dimmung 0-10 V	nein
Fassung	GU10	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Justierbar	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	102,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	120,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	110,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung RF	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	230,00	Ohne Dimmfunktion	ja
Schutzart (IP)	IP67	Lichtverteiler	Reflektor
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Max. Belastung (kg)	150,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	4,60	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	370,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtfarbe	weiß	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	120,00
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		