Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

Artikelnummer:	**679435A**
Serienname:	**TALPA**
EAN:	4037293028653
Zolltarif:	94054990900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbau ▪ quad. ▪ schwenkbar ▪ anthrazit ▪ IP67 ▪ GU10 ▪ max. 35W ▪ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugehäuse zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I
Breite (mm)	120,00
Fassung	GU10
Gehäusefarbe	anthrazit
Spannungsart	AC
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Justierbar	ja
Einbaudurchmesser (mm)	102,00
Länge (mm)	120,00
Höhe/Tiefe (mm)	110,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Überrollbar	nein
Nennspannung (V)	230,00
Schutzart (IP)	IP67
Mit Leuchtmittel	nein
Max. Belastung (kg)	150,00
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Mit Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung DSI	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	120,00