



HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Drucker

Produktivität in den schönsten Farben. Nahtloses Einrichten

Mit dem HP LaserJet Pro sichern Sie sich blitzschnellen Farbdruck und benutzerfreundliche Verwaltungstools.



Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: <http://www.hp.com/learn/ds>

Höhepunkte

- Hohe Druckgeschwindigkeiten (bis zu 33 A4-Seiten pro Minute)
- HP Wolf Pro Security
- Automatischer beidseitiger Druck (Standard)
- Bewältigt große Druckmengen (50.000 Seiten pro Monat)
- 50-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchlauf

Maximale Produktivität und brillante Farben

- Unterstützen Sie Ihre Arbeitsgruppen im Unternehmen mit diesem kompakten, leistungsstarken Farbdrucker – ideal für bis zu 10 Benutzer:innen.
- Erledigen Sie mehr in weniger Schritten. Einfache Shortcuts ermöglichen es Ihren Mitarbeitenden, häufige Aufgaben mit nur einem Fingertipp zu erledigen.

Nahtlose Druckerverwaltung³

- Zentralisieren Sie Ihre Druckverwaltung HP Web Jetadmin ermöglicht es Ihnen, ganz unkompliziert Geräte hinzuzufügen, Updates durchzuführen und neue Lösungen zu implementieren.³
- Richten Sie Ihre Drucker schnell ein, damit Sie sich mehr auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Erleichtern Sie Ihrem Team die Einrichtung, so dass es schnell zu seinen eigentlichen Aufgaben zurückkehren kann.¹

HP Wolf Pro Security


- Sorgen Sie vom Start weg für die Sicherheit Ihrer Drucker. Dank vorkonfigurierter Einstellungen ist alles bereit, wenn Sie es sind.
- Nutzen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene. Mit der PIN/Pull-Option werden Druckaufträge nur freigegeben, wenn Sie anwesend sind.
- Optimieren Sie ganz einfach Ihre Compliance. Dieses Upgrade wendet Ihre Unternehmensrichtlinien auf sämtliche Drucker an.⁷

Nachhaltiges Drucken^{4,12,13}

- Neu gestaltete Original HP TerraJet Kartuschen: weniger Kunststoffeinsatz und reduzierter Energieverbrauch beim Drucken.^{12,13}
- Rationalisieren Sie Ihren Papierverbrauch. Mit Duplex als Standard wird jedes Blatt auf beiden Seiten bedruckt.
- Verkleinern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck. Die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie optimiert die Energienutzung und macht Ihren Drucker günstiger.⁵

Produktübersicht

1. Automatisches beidseitiges Drucken und Scannen
2. Druckgeschwindigkeiten bis zu 33 A4-Seiten/Minute A4, 300 Blatt Papierkapazität standardmäßig
3. 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen
4. High-Speed USB-Anschlüsse, integriertes schnelles Ethernet
5. Vorkonfigurierte Sicherheitseinstellungen
6. HP Smart App zur Steigerung Ihrer Produktivität
7. Entwickelt für Teams mit bis zu 10 Benutzerinnen
8. Lebendigere Farben mit HP TerraJet Toner
9. USB für Direktdruck und Scans



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W2200A HP 220A Schwarz Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten)
	W2200X HP 220X Schwarz Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten)
	W2201A HP 220A Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten)
	W2201X HP 220X Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten)
	W2202A HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten)
	W2202X HP 220X Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten)
	W2203A HP 220A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten)
	W2203X HP 220X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten)
	Zubehör
Service und Unterstützung	U51Z1E HP 3 Jahre Service vor Ort am nächsten Arbeitstag für HP Color LaserJet Pro 430x
	U51ZCPE HP 1 Jahr Service vor Ort am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für HP Color LaserJet Pro MFP 430x

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn Drucker
Produktnummer	4RAB4F
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
Bedienfeld	Kapazitiver 4,3-Zoll-Touchscreen (alle Eingabefunktionen)
Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit	Schwarz (A4, normal): Bis zu 33 Seiten/Min.; Farbe (A4, normal): Bis zu 33 Seiten/Min.; Schwarz (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 29 Bilder/Min.; Farbe (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 29 Bilder/Min.
Ausgabe der ersten Seite	Schwarz (A4, betriebsbereit): Nur 9,5 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 10,5 Sek.; Schwarz (A4, Ruhemodus): Nur 10,2 Sek.; Farbe (A4, Ruhemodus): Nur 10,5 Sek.
Druckauflösung	Schwarz (optimal): Bis zu 600 x 600 dpi; Farbe (optimal): Bis zu 600 x 600 dpi; Technologie: HP ImageREt 2400, PANTONE®-kalibriert
Monatliches Druckvolumen¹	Bis zu 50.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Automatischer Duplexdruck, Sortierung, Wasserzeichen, bedruckbare Formulare, geräuscharmer Modus, HP Premium Druckqualitätsmodus, geeignet für verschiedene Papiergrößen und -typen
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript level 3 emulation, PDF, URF, PWS Raster, Native Office
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType Schriftarten
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 4,23 mm, Unten: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaler Druckbereich: 212 x 352 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch
Kopie	
Kopiergeschwindigkeit	Schwarz (A4): Bis zu 33 Kop./Min.; Farbe (A4): Bis zu 33 Kop./Min.
Technische Daten des Kopierers	Ausweiskopie; Anzahl Kopien; Größe ändern (einschließlich 2 auf 1); heller/dunkler; Optimierungen; Vorlagengröße; Bundstg; Sortierung; Fachauswahl; beidseitig; aktuelle Einstellungen speichern; Standardeinstellungen wiederherstellen; Qualität (Entwurf/Normal/Optimal); Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 999 Kopien; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %
Scannen	
Scangeschwindigkeit	Normal (A4): Bis zu 29 S./Min., bis zu 26 S./Min.; Duplex (A4): Bis zu 44 Bilder/Min. (SW), bis zu 35 Bilder/Min. (Farbe)
Scan-Dateiformat	PDF, JPG, TIFF
Technische Daten des Scanners	Scanertyp: Flachbett, ADF; Scan-Technologie: Contact Image Sensor (CIS); Scan-Eingangsmodi: Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail und Dateien vorne; HP Scan-Software; und Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA; Twain-Version: Version 2.3; Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF): Ja; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 dpi
Empfohlenes monatliches Scannervolumen	750 bis 4.000
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett): 216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 102 x 152,2 cm; Maximales Medienformat (ADF): 216 x 356 mm
Bittiefe/ Graustufen	30-Bit / 256
Faxen	
Faxen	Ja, 33,6 Kbit/s
Faxfunktion	Faxspeicher: Bis zu 500 Seiten; Faxauflösung: Standard: 200 x 100 dpi; Fein: Bis zu 203 x 196 dpi; Superfein: Bis zu 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 100 Nummern
Prozessorgeschwindigkeit	1200 MHz
Konnektivität	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); 1 Hi-Speed USB 2.0 (Host); 1 USB-Anschluss auf der Vorderseite; 1 Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Base-T-Netzwerk
Funktion für mobiles Drucken	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™-zertifiziert
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TC/IPR IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Erkennung: SLIP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 DHCP, AutoIP, manuell; IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateless über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes 10/100/1000Base-TX-Ethernet, Gigabit; Auto-Crossover-Ethernet; Authentifizierung über 802.1x
Speicher	Standard: 512 MB NAND-Flash, 512 MB DRAM; Maximal: 512 MB NAND-Flash, 512 MB DRAM
Druckmedienverarbeitung	
Anzahl Papierfächer	Standard: 2; Maximal: 3
Medientypen	Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgesant, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge
Medienformat	Benutzerschnitt (metrisch): Simplex-Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Duplex (alle Fächer): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm; ADF-Letter: Legal; A4; individuelle Größen 102 x 152 bis 216 x 356 mm
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt; Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach; Papierzuführung optional: Optionale 550-Blatt-Zuführung
Mediengewichte	60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 200 g/m ² bei HP Farblaser-Fotopapier glänzend)
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 50; Briefumschläge: 5; Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 10; Fach 3: Blatt: 550; Maximal: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung); ADF: Standard: 50 Blatt, glatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 150 Blatt; Briefumschläge: Bis zu 20 Umschläge; Maximal: Bis zu 150 Blatt
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter microsoft.com; Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwarevoraussetzungen des Betriebssystems unter apple.com;
Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter http://hp.com , http://123.hp.com verfügbar;
Druckerverwaltung	HP Web JetAdmin Software, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Teil von HP WebJetAdmin), HP WS Proxy Agent (Teil von HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit für HP Smart Universal Drucker-treiber (Treiberkonfiguration, Utility – Treiber, Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 421 x 427 x 384 mm; Maximal: 421 x 543 x 384 mm
Druckergewicht	20,41 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5 °C; Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 40 °C
Geräuschpegel²	Schallleistungspegel: 6,1 B(A) Schalldruckpegel: 50 dB(A)
Stromversorgung³	Voraussetzungen: 220 Volt Eingangsspannung; 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (1-/3 Hz); Energieverbrauch: 595 Watt (Drucken), 18 Watt (Betriebsmodus), 0,8 Watt (Ruhemodus), 0,8 Watt (Auto-Off/Auto-On), 0,07 Watt (Auto-Off/manuell on), 0,07 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 1,423 kWh/Woche (Blauer Engel); 0,422 kWh/Woche (ENERGY STAR 3.0); Netztyp: Internes (integriertes) Netzteil
Technologie mit Energieeffizienz	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie
Zertifizierungen	UL (UL, USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV und GS-Zeichen (Deutschland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification – CCC (China); Bureau of Indian Standards – BIS (Registrierung (Indien)); PSB (Singapur); Osteuropäische landesspezifische Zertifizierungen; CE-Zeichen; Weitere Sicherheits- und EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes; Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): CISPR 22:2008 (International) Klasse B, CISPR 32:2015 (International) Klasse A / EN 55032:2015 Klasse B - A1:1:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55024:2010 -A1:2015, EN 61000-3-2:2013+A1:2019, FCC 47 CFR Teil 15 Klasse A, ICES-003, Ausgabe 7 Klasse B, Andere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen der jeweiligen Länder; II ECO-Erklärung; Blauer Engel; Entspricht dem Blauen Engel: Ja; Blauer Engel DE-UZ 219 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original-HP-Zubehör; Telekom-Zertifikaten: Telekommunikation kabelgebunden; FCC-Bestimmungen 47 CFR Teil 68, ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Weitere Telekommunikationszertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes.
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	15 % recycelter Haushaltskunststoff
Herkunftsland	Hergestellt in China
Lieferumfang	4RAB4F HP Color LaserJet Pro 4302fdn Drucker; 4 vorinstallierte Original HP LaserJet Toner-kartuschen (Schwarz: 2.000 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb Starter-Kartuschen: 1.000 Seiten); Dokumente (Referenzhandbuch, Einrichtungskarte); Garantiekarte (falls erforderlich); HP Druckersoftware ist verfügbar unter https://www.hp.com/support ; Netzkabel; Faxkabel (nur Schweiz).
Garantie	1 Jahr Garantie mit Service vor Ort am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter hp.com/support (Garantiecode 4G; Garantie-ID A001).

Fußnoten

¹ Standard-Druckmodus für Geräte der Serie HP Color LaserJet Pro mit HP TerraJet Technologie im Vergleich zu Vorgängermodellen. Siehe hp.com/TerraJetcolors.

² HP Web Jetadmin können Sie unter hp.com/go/webjetadmin gebührenfrei herunterladen.

³ HP Web Jetadmin können Sie unter hp.com/go/webjetadmin gebührenfrei herunterladen.

⁴ Berechnungen von HP auf der Grundlage normalisierter Daten zum typischen Stromverbrauch, die ENERGY STAR[®] ermittelt hat. Im Vergleich zu HP LaserJet Druckern der Serien 200 bis 500 bei Markteinführung. Siehe hp.com/ecosmart

⁵ HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar; Möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich.

⁶ HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar; möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich.

⁷ HP JetAdvantage Security Manager ist separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/securitymanager.

¹² Kunststoffreduktion berechnet pro Seite basierend auf dem Kartuschengewicht in Gramm und der angegebenen Reichweite von HP TerraJet Kartuschen im Vergleich zu Vorgängermodellen. Siehe hp.com/TerraJetplasticreductions.

¹³ Die HP Berechnungen basieren auf normalisierten ENERGY STAR[®] TEC-Daten für HP TerraJet Kartuschen im Vergleich zu Vorgängermodellen. Siehe hp.com/TerraJetenergysaving.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in Kilowattstunden (kWh) gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht. Blauer Engel TEC-Daten basierend auf 230-V-Testergebnis; ENERGY STAR TEC-Daten basierend auf 115-V-Testergebnis. Bitte beachten Sie, dass die Produkte der Serien HP LaserJet Pro 4201 und MFP 4301 in den USA mit dem ENERGY STAR 3.0 zertifiziert sind und die funktional gleichwertigen Serien HP LaserJet Pro 4202 und MFP 4302 die Grenzwerte des Umweltzeichens für Energieeffizienz erfüllen.

² EPEAT[®]-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe <http://www.epeat.net>.

³ Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche(n) finden Sie unter <http://www.hp.com/go/toneryield>. Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren erheblich variieren.

⁵ Die Werte basieren auf 115-V-Testergebnissen unter Verwendung des ENERGY STAR Testverfahrens.

⁶ Getestete Konfiguration: Standardmodell, Simplex-Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 33 Seiten/Min.

⁷ Das Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgegebenen Druckseiten pro Monat. Anhand dieses Werts lassen sich die Zuverlässigkeit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und geeignete Drucker und MFPs bereitstellen, die die Anforderungen miteinander verbundener Einzelpersonen oder Gruppen erfüllen.

