

24 Zoll Wireless LED-TV

mit Triple-Tuner, SMART-Funktion powered by webOS Hub, Bluetooth und eingebautem Akku

Europapremiere / Der TV für überall

"Wireless-TV" bis zu 4 Std. ohne Stromquelle, der perfekte EM-Fernseher



"Magic Remote"-FB

Leistungsübersicht

24" (60 cm) LED-TV mit

- DVB-S2/C/T2 HD Tuner
- SMART-Funktion powered by webOS Hub
- Full HD-Auflösung (Auflösung: 1920 x 1080)
- Bluetooth, Betrachtungswinkel 176°/176° (H / V), Bild:16:9 & Beleuchtung 180 cd/m²
- Kontrast 2000:1, Farben 16,7 Mio., Reaktionszeit 8ms, Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- eingebauter Li-Ion Akku für bis zu 4 Stunden Betrieb ohne Stromquelle
- 3x HDMI / 2x USB / RJ45 / CI+ / Mini AV / Optical out / Kopfhörerausgang
- Zubehör: Magic Remote FB mit Batterien, 230V Netzteil, 12V Car-Adapter & "quick & easy Halterung*"
- Abmessung mit Standfuß: 550 x 366 x 142 mm (B x H x T)
- Abmessung ohne Standfuß: 550 x 327 x 102 mm (B x H x T)

"quick & easy"
Halterung* **quick & easy Halterung:** Grundplatte kann an die Platte der bereits bestehenden Halterung geschraubt werden.

Das Gegenstück an der VESA Aufnahme des Fernsehers. TV kann somit jederzeit für den mobilen Einsatz entnommen werden.

Energieeffizienzklasse u. Vorbehalt

E

VPE 1 / EAN 4260664981435

Hinweis: Das Produkt ist in der finalen Phase kurz vor der Produktion, die angegebenen Daten könnten vom Endprodukt abweichen -
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!