

## **33% MEHR NUTZFLÄCHE\* UND GLEICHZEITIGES GAREN AUF ZWEI EBENEN.**



### **2-in-1 Mikrowelle mit Glasboden und Grill MW 7768**

- **Innovativer, vollflächiger Glasboden mit Mikrowellenreflektor.**  
Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und perfekt gegarte Speisen, völlig ohne Drehteller.
- **Durch 33% größere Nutzfläche\* auch geeignet für großes Geschirr.**  
Perfekt geeignet für eckige Auflaufformen und große Teller.
- **Mühe- und absolut unkomplizierte Reinigung.**  
Der vollflächige Glasboden kann einfach mit einem Tuch gereinigt werden.
- **Innovatives Garen auf zwei Ebenen.**  
Durch den Einschubrost ist ein gleichzeitiges Garen mehrerer Speisen auf zwei Ebenen möglich.
- **Mit Grillfunktion – ideal zum Gratinieren von Speisen.**

\*im Vergleich zu herkömmlichen Mikrowellen mit Drehteller (z.B. MW 7891)

## Produktdetails



**Garen auf zwei Ebenen:**  
Gleichzeitiges Garen mehrerer Speisen auf zwei Ebenen - dank zusätzlichem Einschubrost.



**Einfache und unkomplizierte Bedienung:**  
Zwei Drehregler zur Einstellung der Leistungsstufe und Garzeit.



**Optimale Platzausnutzung:**  
Durch 33% größere Nutzfläche\* auch geeignet für eckige Auflaufformen und große Teller.



**Mühe- und absolut unkomplizierte Reinigung:**  
Der vollflächige Glasboden kann einfach mit einem Tuch gereinigt werden.

## Wichtige Daten im Überblick

Leistung	800 W Mikrowelle 1.000 W Grill
Kapazität	20 l
Farbe / Material	Schwarz / Edelstahl
Weitere Besonderheiten	- 9 verschiedene Leistungsstufen - Auftauen nach Zeit oder Gewicht - Grillfunktion
Kabellänge	1,0 m
Fläche Keramikboden	26 x 26 cm
Höhe Garraum	17,5 cm
Maße der Verpackung	53 x 44 x 32 cm
Bruttogewicht inkl. Verp.	14,6 kg
Maße des Produktes	46,2 x 39,5 x 27,0 cm
Maße Innenraum	30,0 x 32,0 x 17,3 cm
Nettogewicht des Produktes	13 kg
VE	1
GTIN-Code	4008146045073