



USB-Kabel

Model: **AK-USB-47**



Produktcode	AK-USB-47
Produkttyp	USB-Kabel
Maximale Kraft	18 W (9 V / 2 A, 5 V / 3 A)
Kabellänge	1.0 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ micro-B
Übertragung von Daten	Ja
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Blau
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	100 x 55 x 10 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	105 x 155 x 11 mm
Nettogewicht	26 g
Bruttogewicht	29 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139122
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das magnetische USB-Kabel Akyga® AK-USB-47 ist die perfekte Lösung für Besitzer von Geräten mit einem **Micro-USB-B-Anschluss**. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss von Smartphones, kabellosen Lautsprechern oder anderen mobilen Geräten an eine Stromquelle. Ein zusätzlicher Vorteil der magnetischen Stecker ist, **dass sie das Risiko einer Verschmutzung der Buchse** am Gerät verringern. Der eingesetzte Magnetstecker schützt ihn effektiv vor täglicher Abnutzung. Dadurch wird die Lebensdauer des USB-Anschlusses erheblich verlängert. Dies ist vor allem für Personen von Vorteil, die ihr Gerät in staubigen Umgebungen verwenden.

Darüber hinaus ist die Verwendung des magnetischen USB-Kabels äußerst intuitiv und einfach. Man muss das Kabel nur in die Nähe des Micro-USB-Anschlusses bringen, und es wird sofort mit der Spitze verbunden. Dann können wir das Kabel sowohl zum **Aufladen des Geräts** als auch zur **Datenübertragung verwenden**.

Das magnetische Kabel wird mit einem USB-Micro-B-Stecker geliefert. Sie können ihn leicht durch einen Lightning- oder USB-C-Stecker ersetzen. Dies bedeutet, dass Sie verschiedene Standards von Geräten mit einem Kabel aufladen können, so dass Sie die Anzahl der Kabel in Ihrer Schublade oder Tasche reduzieren können.