



Netzteil

Model: **AK-PD-16**



Produktcode	AK-PD-16
Produkttyp	Netzteil
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromaufnahme	< 0.1 A
Stromausgang	8 V
Ausgangsstromstärke	100 mA
Maximale Kraft	0.8 W
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	Philips shavers
Kabellänge	1.2 m
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	60 x 41 x 64 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	156 x 48 x 87 mm
Nettogewicht	63 g
Bruttogewicht	95 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139146
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Akyga® AK-PD-16 ist ein hochwertiges Ladegerät, das speziell für elektrische Rasierapparate und Trimmer von Philips entwickelt wurde. Es ist eine zuverlässige Lösung im Falle einer Beschädigung oder eines Verlusts des Original-Ladegeräts. Mit kompatiblen Leistungsparametern wie **8 V Spannung** und **0,1 A Stromstärke** gewährleistet das AK-PD-16 die vollständige Aufladung von Geräten wie **Philips AquaTouch Rasierern** und **Philips Bodygroom Trimmern**. Seine Kompatibilität mit verschiedenen Modellen macht das Ladegerät zu einem praktischen und vielseitigen Zubehör für Besitzer dieser Geräte.