



Netzteil

Model: **AK-PD-17**



Produktcode	AK-PD-17
Produkttyp	Netzteil
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromaufnahme	< 0.36 A
Stromausgang	15 V
Ausgangsstromstärke	360 mA
Maximale Kraft	5.4 W
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	Philips shavers
Kabellänge	1.2 m
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	60 x 41 x 64 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	156 x 48 x 87 mm
Nettogewicht	63 g
Bruttogewicht	95 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139153
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-PD-17 Ladegerät** ist eine hervorragende Lösung für Besitzer von Philips-Rasierern. Es ist ein hochwertiges Gerät, das die volle Funktionsfähigkeit Ihres Rasierers wiederherstellt. Egal, ob Sie das Original-Ladegerät beschädigt oder einfach nur verlegt haben, das Ladegerät sorgt für eine zuverlässige und effektive Aufladung.

Das **Philips AK-PD-17 Rasierer-Ladegerät** zeichnet sich durch eine solide Konstruktion und langlebige Materialien aus. Es wurde speziell entwickelt, um optimale Leistung für den reibungslosen Betrieb von **Philips Norelco**, **SmartTouch** und **SensoTouch** Rasierern zu liefern. So ist sichergestellt, dass Ihr Rasierer zuverlässig und sicher mit Strom versorgt wird und immer einsatzbereit ist.