



Netzteil

Model: **AK-PD-18**



Produktcode	AK-PD-18
Produkttyp	Netzteil
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromaufnahme	< 0.28 A
Stromausgang	5 V
Ausgangsstromstärke	280 mA
Maximale Kraft	1.4 W
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	Braun Oral-B
Kabellänge	1.2 m
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	66 x 47 x 37 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	156 x 48 x 87 mm
Nettogewicht	91 g
Bruttogewicht	122 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139160
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-PD-18 Ladegerät** wurde für Braun Schallzahnbürsten entwickelt. Es ist die ideale Lösung, wenn das Originalnetzteil verloren gegangen oder beschädigt ist. Mit diesem Ladegerät können Sie die volle Funktionsfähigkeit Ihrer elektrischen Zahnbürste wiederherstellen.

Das AK-PD-18 **Braun Ladegerät für Schallzahnbürsten** zeichnet sich durch seine hochwertige Konstruktion aus. Es verfügt über einen Universalstecker, in den Sie die Zahnbürste während des Ladevorgangs stecken. Dieser Steckertyp ist mit vielen Modellen von **Braun Oral-B** Zahnbürsten kompatibel. Mit einer Spannung von **5 V** und einer Stromstärke von **280 mA** können Sie außerdem sicher sein, dass Ihre Zahnbürste genauso schnell und sicher aufgeladen wird wie mit dem Original-Ladegerät.