



Netzkabel

Model: **AK-UP-08**



Produktcode	AK-UP-08
Produkttyp	Netzkabel
Versorgungsspannung	250 V
Ausgangsstromstärke	10 A
Erdung	Ja
Kabellänge	1.8 m
Steckdose #1	CEE 7/7
Steckdose #2	IEC C15
Material der Kabel	Kupfer
Leitungsdurchschnitt	3x 1 mm ²
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	240 x 80 x 50
Nettogewicht	192 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137951
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-UP-08 ist ein **Server-Stromkabel**. Es wird für die Stromversorgung von USV, Servern und anderen Netzwerkgeräten verwendet. Es handelt sich um ein robustes **1,8 m langes Kupferkabel**, das mit einem **IEC C15-Stecker** abgeschlossen ist. Darüber hinaus verfügt das Kabel über eine hohe Strombelastbarkeit von **bis zu 10 A**. Damit ist es ideal für die Stromversorgung komplexer Systeme und leistungsstarker Geräte.