



Netzteil

Model: **AK-CH-03WH**



Produktcode	AK-CH-03WH
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Versorgungsspannung	110-240 V
Stromaufnahme	< 0.5 A
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	67 x 35 x 15 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	157 x 89 x 38 mm
Nettogewicht	19 g
Bruttogewicht	55.9 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720130976
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Akyga® AK-CH-03WH ist ein universelles, einfaches USB-5W-Ladegerät mit 5 V / 1A-Parametern, das mit einer Netzspannung von 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz betrieben wird. Es ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones, Tablets, Navigationsgeräten, Powerbanks und allen anderen Mobilgeräten über einen USB-Anschluss.

Das Ladegerät ist aus dem ABS-Material in Weiß hergestellt. Seine kleinen Abmessungen erlauben eine bequeme Nutzung und Aufbewahrung. Es wird sich ideal während einer Reise bewähren. Sicherungen und Zertifikate garantieren eine Sicherheit einer Nutzung des Produkts. Das Ladegerät ist kompatibel mit Mehrheit von populären Smartphones, die auf dem Markt zugänglich sind.