

FloorPro Multi Reiniger RM 756

Hochkonzentrierter Unterhaltsreiniger für Böden und Oberflächen. Mit hochnetzender Formulierung für höchste Reinigungsleistung und intensiv frischem Duft.

pH-Wert 9
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden und Oberflächen
- Sehr hohe Ergiebigkeit durch geringe Dosis von 0,25 % bis 1 %
- Starke Reinigungsleistung durch hoch benetzende Eigenschaft
- Besonders schnell trocknend
- Streifenfreie Reinigung
- Schaumarme Formulierung
- Umwelt- und materialschonend
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

Anwendungsgebiete

Hotels, Gastronomie, Catering	Boden- und Oberflächenreinigung
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen	Boden- und Oberflächenreinigung
Gebäudereinigung	Boden- und Oberflächenreinigung
Einzelhandel	Boden- und Oberflächenreinigung
Kommunen	Boden- und Oberflächenreinigung

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
1 l	12 Stück	6.295-913.0
2,5 l	4 Stück	6.295-915.0
10 l	1 Stück	6.295-914.0

Anwendung

Scheuersaugmaschinen

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt entsprechend mit Frischwasser dosieren.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten / Walzen / Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.

manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt entsprechend mit Frischwasser dosieren.
- Oberfläche manuell reinigen.

Verarbeitungshinweise

- Nicht auf wasserempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Haltbarkeit: 4 Jahre

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung	0.25 - 1 %	leicht-mittel	12000 - 20000 m ²
1000 ml	Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	0.25 - 1 %	leicht-mittel	12000 - 20000 m ²