

## Cover

00137952 Handyhülle "Always Clear" für Samsung Galaxy S24, durchsichtig



### Highlighttext:


- flexibel, passgenau und durchsichtig: unsichtbare Handyhülle für klassischen Schutz ohne Chi-Chi für das Samsung Galaxy S24
- durchsichtige Handy-Hülle ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hülle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfärben verhindert
- saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten – das schützt vor Staub und ermöglicht einen perfekten Druckpunkt
- maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse
- kratzfestes Backcover: Schlüssel, Kuli und Münzen machen der Handy-Schutzhülle in Hosen-, Hand- und Jackentasche dank Anti-Scratch-Material wenig aus
- einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten der Handy-Hülle bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen
- zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt
- rutschhemmendes, griffiges Material, rutscht nicht so leicht aus der Hand, vom Tisch oder von anderen Oberflächen
- Ultra-Slim-Design: trägt nicht auf und erhält die schlanke Form des Smartphones
- die strukturierte Innenseite mit Rasterpunkten vermeidet ein elektrostatisches Ansaugen, so dass sich zwischen Schutzhülle und Handy-Rückseite kein unansehnlicher Film bildet
- Flexibilität: einfaches Anbringen an das Smartphone
- Wireless-Charging-kompatibel

### Technische Eigenschaften:

- Design/Motiv: kein Design/Motiv
- Farbe: Transparent
- Farbton: Transparent
- Serie: Always Clear
- Besonderheit: Anti-Rutsch-Oberfläche/Anti-Vergilbung/Bezogene Seitentasten/Kratzschutz
- Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
- Für Endgeräte-Marke: Samsung
- Geeignet für: Smartphone
- Smartphone: Samsung Galaxy S24

### Lieferumfang:

- 1 Handyhülle "Always Clear"

 4 047443 518040	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	<b>hama</b>	00137952	8	1	1