

OC 6-18 BATTERY SET

Der leichte und kompakte Akku-Mitteldruckreiniger für die Zwischenreinigung ohne Stromanschluss. Inklusive 18-V-Wechselakku und Ladegerät. Der Ansaugschlauch ist separat erhältlich.



Bestell-Nr.

1.328-501.0

- Leicht und kompakt – ideal für die schnelle und effiziente Reinigung unterwegs oder rund ums Haus
- Akkubetrieben: Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform

Technische Daten

EAN-Code		4054278967943
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Druck	bar	max. 24
Druckbereich		Mitteldruck
Fördermenge	l/h	max. 200
Akkutyp		Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung	V	18
Kapazität	Ah	2,5
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Leistung je Akkuladung		(2,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 12
Ladestrom	A	0,5
Gewicht ohne Zubehör	kg	2,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	4,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	384 × 241 × 204

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät inbegriffen
Akku		18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
Ladegerät		18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
Wasseransaugung		■
Schlauchtyp		Flexschlauch Mitteldruck
Flachstrahldüse		■
Integrierter Wasserfilter		■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		■
Druckpistole		Mitteldruckpistole
Verlängerungsrohr		kurz und lang

■ Im Lieferumfang enthalten.



Mobile Reinigung

- Unabhängig von der Stromquelle dank Akkutechnologie.
- Reinigen auch ohne Wasseranschluss möglich dank des Ansaugschlauches oder des 12 Liter Wassertank-Trolleys (beides separat erhältlich).



Leichtes und kompaktes Gerätedesign

- Einfach zu transportieren, platzsparend aufzubewahren.

Praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät

- Schlauch, Pistole und Strahlrohr lassen sich einfach, platzsparend und sicher am Gerät verstauen.
- Zubehöre sind auch unterwegs immer griffbereit.
- Wiederbefüllbarer 12 l Wasser Trolley ist als optionales Zubehör erhältlich.

ZUBEHÖR VON OC 6-18 BATTERY SET 1.328-501.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	□
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Starter Kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
HANDHELD				
Verlängerungsrohr Handheld	6	2.644-173.0	Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche KHB- und OC 6-18-Zubehöre.	■
PS 20 Handheld Flächenreiniger	7	2.644-018.0	Der Powerschrubber ist die ideale Ergänzung für KHB- und OC 6-18-Modelle zur Reinigung von kleinen Flächen und Treppen.	□
SH 5 Handheld Saugschlauch	8	2.644-124.0	Flexibler, 5 m langer Ansaugschlauch für KHB- und OC 6-18-Modelle zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wasserkanistern.	□
FJ 24 Handheld Schaumdüse	9	2.644-135.0	Die FJ 24 Handheld-Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln mit KHB- und OC 6-18-Modellen.	□
WB 24 Handheld Waschbürste	10	2.644-136.0	Die Waschbürste WB 24 für KHB- und OC 6-18-Modelle ergänzt den integrierten Flachstrahl mit der mechanischen Reinigungswirkung der extra langen Borsten.	□
MJ 24 Handheld 5-in-1 Multi Jet	11	2.644-171.0	Vielseitiges 5-in-1-Mehrfachstrahlrohr für KHB- und OC 6-18-Modelle: das MJ 24 mit Punkt-, Flach-, Spül-, Nebel- und Gießstrahl. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.	□
VJ 24 Handheld Variables Strahlrohr 360°	12	2.644-172.0	Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 für KHB- und OC 6-18-Modelle eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.	□
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Insektenentferner RM 618	13	6.295-761.0	Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.	○
Autoglasreiniger RM 650	14	6.296-105.0	Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.	○

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON OC 6-18 BATTERY SET 1.328-501.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Innenraumreiniger RM 651	15	6.296-106.0	Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.	☐
Cockpitpflege seidenmatt RM 652	16	6.296-107.0	Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.	☐
Wachspolitur RM 660	17	6.296-108.0	Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.	☐
Felgenreiniger Premium RM 667	18	6.296-048.0	Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.	☐
Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670	19	6.296-109.0	Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.	☐
Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672	20	6.296-110.0	Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.	☐
Zweiradreiniger RM 44 G	21	6.295-763.0	Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.	☐

☐ Reinigungsmittel.