

K 2 CLASSIC

Besonders kompakt, leicht zu transportieren und gut zu verstauen: Der K 2 Classic-Hochdruckreiniger ist bestens geeignet für leichtere Verschmutzungen rund ums Haus.



Bestell-Nr. 1.673-570.0

- Praktische Schlauch- und Strahlrohraufbewahrung
- Sehr kompaktes, leicht zu transportierendes und einfach zu verstauendes Reinigungsgerät
- Quick Connect: Hochdruckschlauch lässt sich schnell in Gerät und Pistole ein- und ausklicken

Technische Daten

EAN-Code		4066529041265
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Druck	bar / MPa	max. 110 / max. 11
Fördermenge	l/h	max. 360
Flächenleistung	m²/h	20
Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,4
Anschlusskabel	m	5
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	4,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	178 × 219 × 415

Ausstattung

Hochdruckpistole		G 120 Q
1-fach-Strahlrohr		■
Dreckfräser		■
HD-Schlauch	m	3
Geräteseitiges Quick Connect		■
Integrierter Wasserfilter		■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Schlauchaufbewahrung über Frontcover

- Der Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.



Liegt gut in der Hand

- Das Gerät ist leicht zu transportieren. Wird der Tragegriff nicht benötigt, verschwindet er im Gehäuse.



Easy Connect

- Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.

ZUBEHÖR VON K 2 CLASSIC

1.673-570.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
STRAHLROHRE				
DB 120 Dreckfräser für K 2-K 3	1	2.642-727.0	Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	■
TLA 4 Teleskopstrahlrohr	2	2.644-190.0	Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.	□
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen	3	2.644-249.0	Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.	□
Spritzschutz	4	2.642-706.0	Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	5	2.638-817.0	Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	6	2.643-240.0	Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	7	2.643-254.0	VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3	8	2.642-724.0	Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	□
FLÄCHENREINIGER				
T 5 Flächenreiniger T-Racer	9	2.644-084.0	Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	□
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	10	2.644-123.0	Der Powerschrubber PS 30 bereift mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber	11	2.644-212.0	Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.	□
BÜRSTEN				
WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste	12	2.644-374.0	Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.	□
WB 150 Powerbürste	13	2.643-237.0	WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	□
WB 130 Rotierende Waschbürste	14	2.644-286.0	Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON K 2 CLASSIC 1.673-570.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
WB 60 Weiche Waschbürste	15	2.643-233.0	Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Felgenwaschbürste	16	2.643-234.0	Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
PISTOLEN				
G 180 Q Quick Connect Pistole	17	2.642-889.0	Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.	☐
ROHRREINIGUNG				
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	18	2.642-240.0	Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐
PC 15 Rohrreinigungsset	19	2.637-767.0	Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 7,5 Rohrreinigungsset	20	2.637-729.0	Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
SCHAUMDÜSE				
FJ 6 Schaumdüse	21	2.643-147.0	FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	22	2.643-144.0	Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
VERSCHIEDENES				
Sand-/Nassstrahlset	23	2.638-792.0	Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	24	2.640-733.0	Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Wasserfilter	25	4.730-059.0	Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	☐
O-Ring Set	26	2.640-729.0	Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	☐
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	27	2.643-585.0	Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System				
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	28	2.641-721.0	Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON K 2 CLASSIC 1.673-570.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992				
Adapterset Verlängerungsschlauch	29	2.643-037.0	2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System				
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	30	2.641-709.0	Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
UNIVERSALREINIGER				
Universalreiniger RM 553	31	6.296-181.0	Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen.	☐
Universalreiniger RM 626	32	6.295-753.0	Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.	☐
	33	6.295-755.0	Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.	☐
Universalreiniger RM 555	34	6.290-697.0	Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen.	☐
	35	6.295-357.0	Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	36	6.296-173.0	Mit extra Schaumbooster für perfekte Sauberkeit. Der neue Aktiv-Schmutzlöser entfernt Öl, fetthaltigen Schmutz und Fahrzeug-/Straßenschmutz im Handumdrehen. Phosphatfrei und materialschonend.	☐
Autoshampoo-Konzentrat RM 562	37	6.295-843.0	Autoshampoo-Konzentrat zur materialschonenden Fahrzeugreinigung. Entfernt Öl, Fett, Winter- und Straßenschmutz auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.	☐
Autoshampoo 3-in-1 RM 610 + Innenraumreiniger RM 651	38	6.296-169.0	Das Autoshampoo RM 610 für ein glänzendes Ergebnis dank schonender Reinigung und schneller Trocknung. Pflege und Schutz in einem Schritt. Mit Probe des Innenraumreinigers RM 651.	☐
Insektenentferner RM 618	39	6.295-761.0	Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.	☐
Autoglasreiniger RM 650	40	6.296-105.0	Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.	☐
Innenraumreiniger RM 651	41	6.296-106.0	Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.	☐
Cockpitpflege seidenmatt RM 652	42	6.296-107.0	Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.	☐

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 2 CLASSIC 1.673-570.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Wachspolitur RM 660	43	6.296-108.0	Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.	○
Felgenreiniger Premium RM 667	44	6.296-048.0	Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.	○
Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670	45	6.296-109.0	Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.	○
Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672	46	6.296-110.0	Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.	○
Autoshampoo 3-in-1 RM 610	47	6.295-750.0	Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.	○
Autoshampoo RM 619	48	6.295-360.0	Leicht alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die gründliche Fahrzeugreinigung. Unbedenklich für die Umwelt und besonders schonend zu allen Lack- und Kunststoffoberflächen.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	49	6.295-743.0	Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fettthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.	○
Zweiradreiniger RM 44 G	50	6.295-763.0	Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.	○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	51	6.295-474.0	Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z.B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.	○
Steinflächen				
Sprühimprägnierer RM 542	52	6.295-594.0	Hochwirksame Sprühimprägnierung zur Anwendung mit Hochdruckreiniger in Verbindung mit der Kärcher Schaum- und Pflegedüse. Pflegt und imprägniert Stein- und Fassadenflächen, frischt die Farbe auf und schützt vor Umwelteinflüssen wie Moos oder Algenbefall. Hohe Flächenleistung: 1l reicht für ca. 50 qm.	○
Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564	53	6.295-842.0	Das Patio & Deck-Konzentrat zur materialschonenden Reinigung von Balkon und Terrasse (Holz/Stein). Entfernt Öl, Fett, Emissionsverschmutzungen und Ruß. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.	○
Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	54	6.295-765.0	Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Witterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.	○
Stein- u. Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	55	6.295-767.0		○
Stein- und Fassadenreiniger RM 623	56	6.294-031.0	Der kraftvolle Reiniger entfernt mühelos Öle, Fette, Ruß, Staub und Emissionsverschmutzungen von Stein- und Aluminiumfassaden, Steinmauern, Terrassen und sonstigen Steinoberflächen.	○

○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 2 CLASSIC 1.673-570.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Steinflächen				
Stein- und Fassadenreiniger RM 623	57	6.295-359.0	Der kraftvolle Reiniger entfernt mühelos Öle, Fette, Ruß, Staub und Emissionsverschmutzungen von Stein- und Aluminiumfassaden, Steinmauern, Terrassen und sonstigen Steinoberflächen.	○
Holzflächen				
Holzreiniger 3-in-1 RM 612	58	6.295-757.0	Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.	○
Holzreiniger RM 624	59	6.295-361.0	Zur gründlichen Reinigung aller behandelten und unbehandelten wasserbeständigen Holzoberflächen wie Gartenmöbel, Holzböden und Terrassen. Besonders materialschonend.	○
Kunststoffflächen				
Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613	60	6.295-758.0	Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststoffenterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.	○
Kunststoffreiniger RM 625	61	6.295-358.0	Zur gründlichen Reinigung von Gartenmöbeln, Kunststoffenterrahmen, Kinderrutschen und anderen Kunststoffflächen. Besonders materialschonend.	○

○ Reinigungsmittel.