

# Reolink Argus Series B350

## kabellose, akkubetriebene, 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit Farbnachtsicht

EAN: 6975253983209

Die Reolink Argus Serie B350 4K 8MP ist eine moderne, batteriebetriebene Kamera, die mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet ist, um die Anforderungen Ihrer Sicherheit zu erfüllen. Mit einer beeindruckenden 4K 8 Megapixel Ultra HD Auflösung (3840x2160) liefert diese Kamera gestochen scharfe Bilder, die jedes Detail erfassen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.



Neben der klaren Schwarz-Weiß-Nachtsicht bietet die Reolink Argus Series B350 mit ihren Scheinwerfern auch bei völliger Dunkelheit eine lebendige Farb-Nachtsicht. So übersehen Sie keine Details mehr!

Die intelligente Bewegungserkennung der Kamera sorgt für präzise Alarmer und reduziert Fehlalarme mit anpassbaren Erkennungszonen und Empfindlichkeiten für Personen, Fahrzeuge und Haustiere. Wenn die Kamera etwas Verdächtiges erkennt, werden die Scheinwerfer und die Sirene automatisch ausgelöst und schrecken unerwünschte Besucher ab und informiert sofort mit präzisen Benachrichtigungen per App-Push oder E-Mail. Diese Funktion kann auch manuell über die Reolink-App/den Reolink-Client aktiviert oder deaktiviert werden.

Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher ermöglicht die Kamera mit der praktischen 2-Wege-Audiofunktion eine einfache und bequeme Kommunikation. Sie können direkt durch die Kamera hören und sprechen, Besucher zum Beispiel begrüßen, unerwünschte Gäste zurückweisen und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

Die Kamera unterstützt Dual-Band-WiFi (5 GHz / 2,4 GHz) für eine störungsfreie Echtzeit-Live-Ansicht mit schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten und eine stabile Verbindung.

Die Reolink Argus Series B350 zeichnet sich nicht nur durch Leistungsstärke aus, sondern auch durch Umweltfreundlichkeit und Kostenersparnis. Sie wird von einem leistungsstarken, wiederaufladbaren Akku\* betrieben und kann alternativ über ein Reolink Solarpanel 2\*\* mit Energie versorgt werden. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Stromversorgung und macht die Kamera zu einer nachhaltigen Sicherheitslösung.

**\* Der Akku ist fest eingebaut und nicht austauschbar.**

**\*\* Das Solarpanel 2 ist separat erhältlich und funktioniert NUR mit akkubetriebenen Reolink Kameras.**

Die Kamera kann beeindruckende Zeitraffer-Videos erstellen. Besonders lange Ereignisse wie das Erblühen einer Blume, der Sonnenaufgang, Stadtszenen und sogar Bauprojekte sind zu lang, um in Echtzeit verfolgt zu werden. Mit der Zeitrafferfunktion der Argus Series B350 können Sie solche Ereignisse in Minuten oder Sekunden beobachten, aufzeichnen und teilen.

Die Sicherheitskamera unterstützt MicroSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB und die Reolink Cloud zur Speicherung von Aufnahmen. Die Reolink-Kamera ist auch kompatibel mit Google Assistant. Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Smartphone oder über den Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera bedienen.

Das robuste und wetterfeste IP65-Design gewährleistet, dass die Überwachungskamera unter anspruchsvollen Bedingungen, sei es bei Regen oder Sonnenschein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig funktioniert. Sie ist für Temperaturen von -10°C bis +55°C geeignet und mit Abmessungen von 127 x 90 x 56 mm und einem Gewicht von 335 g kompakt und unauffällig.

### Hauptmerkmale

- 8 MP Auflösung (3840x2160) für klare Bilder und Videos
- Nachtsicht mit Infrarot und in Farbe bis zu 10 Meter
- Bewegungsgesteuerte Aufnahme
- Intelligenter PIR-Sensor für relevante Alarmer
- Dualband-WLAN
- Einfache und flexible Installation ohne Kabel
- Umweltfreundlich mit wiederaufladbarem Akku
- Möglichkeit der Stromversorgung über das Reolink Solarpanel 2
- 2-Wege-Audio für Kommunikation und Sicherheit
- Unterstützt MicroSD-Karten bis 128 GB und Reolink Cloud
- Kompatibel mit Google Assistant
- Wetterfest (IP65)

## Technische Daten

	Modell	Argus Series B350
<b>Video und Audio</b>	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Video-Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) @15FPS
	Video-Format	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 105°; Vertikal: 55°; Diagonal: 125°
	Objektiv	2,8 mm / F1.6
	Tag/Nacht	IR-Sperrfilter, automatisch umschaltbar
	Zoom	10-facher Digitalzoom
	Infrarot-Nachtsicht	10 m (33ft) (LED: 6 Stück / 0,8 W / 850 nm)
	Bitrate	Mainstream: 1024-4096 Kbps (Standard: 3072 Kbps) Substream: 64-672 Kbps (Standard: 672 Kbps)
	Bildrate	10-15 FPS (Standard: 15 FPS)
	Farbige Nachtsicht	Scheinwerfer: 2 Stück / 2 W / 6500 K
	Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
<b>PIR-Erkennung und -Warnungen</b>	Intelligenter Alarm	PIR-Erkennung / Menschenerkennung / Fahrzeugerkennung / Haustiererkennung
	PIR-Erfassungsabstand	Einstellbar bis zu 10m (33 ft)
	PIR-Erfassungswinkel	120° horizontal
	Aufnahme	Bewegungsgesteuerte Aufnahme
	Warnungen	Sofortige E-Mail-Warnungen und Push-Benachrichtigungen
<b>Netzwerk</b>	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Max. Benutzerzugang	1 Admin-Benutzer; unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
<b>WLAN</b>	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	Drahtloser Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Drahtlose Sicherheit	WPA / WPA2
<b>Strom</b>	Batterie	3,6 V 6000 mAh wiederaufladbarer Akku (die Lebensdauer des Akkus hängt von den Einstellungen, der Nutzung und der Temperatur ab)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	DC-Strom	USB-Typ-C Anschluss, Aufladung mit DC 5 V / 2 A
<b>Speicher</b>	Lokale Lagerung	Unterstützt bis zu 128 GB Micro-SD-Karten
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud
<b>Smart Home</b>	Sprachsteuerung	Google Assistant
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Luftfeuchtigkeit	20% bis 85%
	Witterungsbeständigkeit	IP65
<b>Größe und Gewicht</b>	Abmessung	127 x 90x 56 mm
	Gewicht	335 g

## Lieferumfang

- Reolink Argus Series B350 Überwachungskamera
- Sicherheitshalterung mit Klettverschluss
- Haltegurt
- Lochschablone für die Montage
- USB-Typ-C Kabel
- Kurzanleitung
- Aufkleber für Videoüberwachung
- Päckchen mit Schrauben
- Nadel zum Zurücksetzen