

Reolink Argus Series B360

kabellose akkubetriebene 8 MP Dualband WLAN Überwachungskamera

EAN: 6975253983155

Die Reolink Argus Serie B360 ist eine leistungsstarke batteriebetriebene WLAN-Kamera mit intelligenter Erkennung. Mit einer hohen Auflösung von 8 Megapixeln (3840 x 2160 Pixel) liefert sie eine exzellente Bildqualität und ermöglicht präzise Ergebnisse, selbst im Nachtsichtmodus. Die Kamera bietet klare Aufnahmen sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe, was eine umfassende Überwachung unter verschiedenen Lichtbedingungen gewährleistet.



Die intelligente Erkennung der Kamera basiert auf einem PIR-Sensor und kann Personen, Fahrzeuge und Haustiere zuverlässig erkennen. Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, wenn eine Bewegung erkannt wird. Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, werden die leistungsstarken Scheinwerfer und die Sirene aktiviert, um einen möglicherweise unbefugten Besucher abzuschrecken. Sie können unerwünschte Besucher auch über Zwei-Wege-Audio warnen.

Die Reolink Argus Series B360 Sicherheitskamera unterstützt eine Dualband-WLAN-Funktion (2,4 GHz und 5 GHz), die eine reibungslose Live-Ansicht und eine hohe Geschwindigkeit sowie stabile Signalqualität gewährleistet. Sie können zwischen den Frequenzbändern wechseln, um in verschiedenen Anwendungsbereichen die beste Netzwerkleistung zu erhalten.

Mit der innovativen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine klare Kommunikation mit einem integrierten Mikrophon und Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, potenzielle Einbrecher abschrecken und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

Diese 8 MP Smart-Kamera von Reolink ist mit einem wiederaufladbaren Akku* ausgestattet, der eine langanhaltende Leistung ohne umständliche Verkabelung bietet. In Kombination mit dem einstellbaren 6 W Reolink Solar Panel 2** kann die Reolink Argus Series B360 energieeffizient mit Solarstrom versorgt werden, ohne dass Sie sie austauschen oder aufladen müssen.

*** Der Akku ist fest eingebaut und nicht austauschbar.**

**** Reolink Solarpanel 2 ist separat erhältlich. Nur für Kameras mit Batteriebetrieb von Reolink geeignet.**

Die Kamera kann beeindruckende Zeitraffer-Videos erstellen. Insbesondere Ereignisse wie das Erblühen einer Blume, der Sonnenaufgang, Stadtscenen und sogar Bauprojekte sind zu lang, um in Echtzeit wahrgenommen zu werden. Die Argus Series B360 mit ihrer Zeitrafferfunktion ist eine ideale Möglichkeit, lang andauernde Ereignisse in Minuten oder Sekunden zu beobachten, aufzunehmen und zu teilen.

Die Reolink Argus Series B360 bietet verschiedene Speicheroptionen sowie MicroSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB (separat erhältlich) und die Reolink Cloud zur Sicherung der Aufnahmen. Sie ist auch mit dem Google Assistant kompatibel. Über die kostenlose Reolink-App auf einem Smartphone oder über den Reolink-Client auf einem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera bedienen.

Das robuste und wetterfeste IP66-Design sorgt dafür, dass die Kamera auch unter anspruchsvollen Bedingungen, ob bei Regen oder Sonnenschein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig funktioniert und für Temperaturen von -10°C bis +55°C geeignet ist.

Hauptmerkmale

- 8 MP Auflösung (3840 x 2160) für klare Bilder und Videos
- Nachtsicht in Farbe mit LED-Scheinwerfern
- Präzise Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- Intelligenter PIR-Sensor für relevante Alarme
- Kabelloser Betrieb über Dualband WLAN
- Einfache und flexible Installation ohne Kabel
- Umweltfreundlich mit wiederaufladbarem Akku
- Möglichkeit, die Batterie über das Reolink Solarpanel 2 aufzuladen
- 2-Wege-Audio für Kommunikation und Sicherheit
- Unterstützt MicroSD-Karten bis 128 GB und Reolink Cloud
- Kompatibel mit Google Assistant
- Wetterfest (IP66) für den Einsatz bei jeder Witterung.

Technische Daten

	Modell	Argus Series B360
Video und Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Objektiv	2,8 mm / F1.6
	Video-Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 15 Bildern/Sek.
	Video-Format	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 105°; Vertikal: 55°; Diagonal: 125°
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 10 Meter (33ft); LED: 8 pcs / 1,1w / 850 nm
	Nachtsicht in Farbe	Mit Scheinwerfern: 2 Stück / 2 w / 6500 k
	Bitrate	Mainstream: 1024-4096 Kbps (Standard: 3072 Kbps) Substream: 64-672 Kbps (Standard: 672 Kbps)
	Bildrate	10-15 FPS (Standard: 15 FPS)
	Tag/Nacht	IR-Sperrfilter, automatisch umschaltbar
	Zoom	10-facher Digitalzoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
PIR-Erkennung und -Warnungen	Intelligenter Alarm	PIR-Erkennung / Menschenerkennung / Fahrzeugerkennung / Tiererkennung
	PIR-Erfassungsabstand	Einstellbar bis zu 10 m
	PIR-Erfassungswinkel	110° horizontal
	Aufnahme	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung
	Warnungen	Sofortige E-Mail-Warnungen und Push-Benachrichtigungen
WLAN	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
	WLAN-Sicherheit	WPA / WPA2
Netzwerk	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Maximaler Benutzerzugang	1 Admin-Benutzer; unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
Smart Home Kompatibilität	Sprachsteuerung	Google Assistant
Strom	Batterie	3,6 V 6000 mAh wiederaufladbare Batterie (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen und Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel 2
	DC-Strom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter
	Stromanschluss	USB Typ-C
Speicherung	Lokale Lagerung	Unterstützt bis zu 128 GB Micro-SD-Karten
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10 bis +55° C (14° bis 131° F)
	Luftfeuchtigkeit	20% bis 85%
	Witterungsbeständigkeit	IP66 Wetterfest
Größe und Gewicht	Abmessung	191 x 75 x 75 mm
	Gewicht	431 g

Lieferumfang

- Reolink Argus Series B360 Überwachungskamera
- Sicherheitshalterung
- Haltegurt
- Montageplatte
- Päckchen mit Schrauben
- Nadel zum Zurücksetzen
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- Lochschablone für die Montage