

Reolink Argus Series B440

kabellose, akkubetriebene, 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion, Scheinwerfern und Sirene

EAN: 6975253983209

Die Reolink Argus Serie B440 4K 8MP ist eine moderne, batteriebetriebene Kamera, die mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet ist, um die Anforderungen Ihrer Sicherheit zu erfüllen. Mit einer beeindruckenden 4K 8 Megapixel Ultra HD Auflösung (3840x2160) liefert diese Kamera gestochen scharfe Bilder, die jedes Detail erfassen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.

Die Kamera bietet eine 360° Abdeckung mit 355° Schwenk- und 140° Neigefunktionen, wodurch tote Winkel verhindert werden und eine vollständige Überwachung des Bereichs sichergestellt wird. Die einfache Einrichtung und Bedienung über die Reolink-App oder den Client ermöglicht es den Nutzern, die Kamera jederzeit und überall zu steuern und mit den Personen vor der Kamera in Echtzeit zu kommunizieren.

Neben der klaren Schwarz-Weiß-Nachtsicht bietet die Reolink Argus Series B440 mit den Scheinwerfern bei völliger Dunkelheit auch eine lebendige Farb-Nachtsicht. So übersehen Sie keine Details mehr!

Die intelligente Bewegungserkennung der Kamera sorgt für präzise Alarme und reduziert Fehlalarme mit anpassbaren Erkennungszonen und Empfindlichkeiten für Personen, Fahrzeuge und Haustiere. Wenn die Kamera etwas Verdächtiges erkennt, werden die Scheinwerfer und die Sirene automatisch ausgelöst und schrecken unerwünschte Besucher ab und informiert Sie sofort mit präzisen Benachrichtigungen per App-Push oder E-Mail. Die Steuerung kann auch manuell über die Reolink App/Client erfolgen.

Mit der praktischen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine unkomplizierte Kommunikation über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, Besucher ansprechen, potenzielle Eindringlinge abschrecken und sofort reagieren, selbst wenn Sie nicht vor Ort sind.

Die Kamera unterstützt Dual-Band-WiFi (5 GHz / 2,4 GHz) für eine störungsfreie Echtzeit-Live-Ansicht mit schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten und eine stabile Verbindung.

Die Reolink Argus Series B440 zeichnet sich nicht nur durch Leistungsstärke aus, sondern auch durch Umweltfreundlichkeit und Kostenersparnis. Sie wird von einem leistungsstarken, wiederaufladbaren Akku betrieben und kann alternativ über ein Reolink Solarpanel 2* mit Energie versorgt werden. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Stromversorgung und macht die Kamera zu einer nachhaltigen Sicherheitslösung. ***Reolink Solarpanel 2 ist separat erhältlich.**

Die Kamera kann beeindruckende Zeitraffer-Videos erstellen. Besonders lange Ereignisse wie das Erblühen einer Blume, der Sonnenaufgang, Stadtscenen und sogar Bauprojekte sind zu lang, um in Echtzeit verfolgt zu werden. Mit der Zeitrafferfunktion der Argus Series B440 können Sie solche Ereignisse in Minuten oder Sekunden beobachten, aufzeichnen und teilen.

Die Reolink Argus Series B440 bietet verschiedene Speicheroptionen sowie MicroSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB (separat erhältlich) und die Reolink Cloud zur Sicherung der Aufnahmen. Sie ist auch mit dem Google Assistant kompatibel. Über die kostenlose Reolink-App auf einem Smartphone oder über den Reolink-Client auf einem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera bedienen.

Das robuste und wetterfeste IP64-Design gewährleistet, dass die Überwachungskamera unter anspruchsvollen Bedingungen, sei es bei Regen oder Sonnenschein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig funktioniert. Sie ist für Temperaturen von -10°C bis +55°C geeignet und mit Abmessungen von $\Phi 98 \times 122$ mm und einem Gewicht von 472 g kompakt und unauffällig.

Hauptmerkmale

- 8 MP Auflösung (3840x2160) für klare Bilder und Videos
- Nachtsicht mit infrarot und in Farbe bis zu 10 Meter
- Bewegungsgesteuerte Aufnahme
- Intelligenter PIR-Sensor für relevante Alarme
- Dualband-WLAN
- Einfache und flexible Installation ohne Kabel
- Umweltfreundlich mit wiederaufladbarem Akku
- Möglichkeit der Stromversorgung über das Reolink Solarpanel 2
- 2-Wege-Audio für Kommunikation und Sicherheit
- Unterstützt MicroSD-Karten bis 128 GB und Reolink Cloud
- Kompatibel mit Google Assistant
- Wetterfest (IP64)



Technische Daten

	Modell	Argus Series B440
Video und Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Video-Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) @15FPS
	Video-Format	H.265 und H.264
	Sichtfeld	Feste Linse, Horizontal: 90°; Vertikal: 47°; Diagonal: 110°
	Infrarot-Nachtsicht	bis zu 10 Meter (33 ft) LED: 2 Stück / 1,2 W / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Scheinwerfer: 2 Stück / 2,4 W / 6500 K
	Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
PIR-Erkennung und -Warnungen	Intelligenter Alarm	PIR-Detektion / Menschenerkennung / Fahrzeugerkennung / Haustiererkennung
	PIR-Erfassungsabstand	Einstellbar bis zu 10m (33 ft)
	PIR-Erfassungswinkel	120° horizontal
	Audio-Alarm	Benutzerdefinierte verbale Warnungen
	Aufnahme	Bewegungsgesteuerte Aufnahme
	Warnungen	Sofortige E-Mail-Warnungen und Push-Benachrichtigungen
Schwenken und Neigen	PT-Winkel (max.)	Schwenken: 355°, Neigen: 140°
	Voreinstellung	Unterstützt 1 Wächterposition und bis zu 32 voreingestellte Positionen
WLAN	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Strom	Batterie	6000 mAh wiederaufladbarer Akku (die Lebensdauer des Akkus hängt von den Einstellungen, der Nutzung und der Temperatur ab)
	DC-Strom	USB Typ-C Anschluss
Speicher	Lokale Speicher	Unterstützt bis zu 128 GB Micro-SD-Karten
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud
Smart Home	Sprachsteuerung	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	IP64
Größe und Gewicht	Abmessungen	Φ98 x 122mm
	Gewicht (inkl. Batterie)	481g

Lieferumfang

- Reolink Argus Series B440 Überwachungskamera
- Wand-Halterung
- Deckenhalterung
- Nadel zur Zurücksetzung
- Lochschablone für die Montage
- Haltegurt
- Aufkleber über Videoüberwachung
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben
- USB-C Kabel