

# Reolink ColorX Series P320X

## 4 MP PoE IP- Überwachungskamera mit echter Farbsicht bei Nacht

EAN: 6975253983360

Die ColorX P320X Serie ist eine moderne 2K 4MP PoE Überwachungskamera mit True Colour Night Vision, die für Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich entwickelt wurde. Mit ihrer beeindruckenden ColorX-Technologie verwandelt sie die Nacht in echte Farbe und ermöglicht so atemberaubende Farbbilder bei Nacht. Die Kamera verfügt über zahlreiche Funktionen wie intelligente Erkennung und Alarmer, Fernzugriff, Smart Home-Integration sowie flexible und sichere Speicheroptionen.



Dank PoE-Integration ist die Reolink ColorX Series P320X Kamera innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Das lästige Verlegen von Kabeln entfällt. Nur ein einziges Netzwerkkabel wird für die Stromversorgung und Datenübertragung benötigt, was den Installationsaufwand reduziert.

*\* Für die PoE-Funktion benötigen Sie entweder einen PoE-Switch oder einen Reolink-Rekorder.*

Mit einem F1.0-Superblendenobjektiv, das viermal mehr Licht einfängt als eine F2.0-Blende, liefert die Kamera bei Tag und Nacht gestochen scharfe und detailreiche Bilder und ist in der Lage, Personen, Fahrzeuge und Haustiere genau zu erkennen und präzise Warnungen auszusenden.

Darüber hinaus verfügt sie über eine Warmlichtfunktion, bei der die Helligkeit stufenweise erhöht wird, um mögliche Lichtimmissionen und Belästigungen in der Nachbarschaft zu vermeiden.

Die Kamera unterstützt auch Zwei-Wege-Audio, so dass der Benutzer in Echtzeit mit Personen vor der Kamera kommunizieren kann.

Die ColorX P320X Serie bietet eine Vielzahl von Speicher- und Aufzeichnungsoptionen, einschließlich der lokalen Speicherung auf einer optionalen microSD-Karte oder einem NVR. Die Kamera unterstützt microSD-Karten mit bis zu 256 GB. Sie ist mit einer Vielzahl von Protokollen und Standards kompatibel und kann mit verschiedenen Betriebssystemen wie Windows, Mac OS, iOS und Android verwendet werden. Die Kamera unterstützt auch die Integration mit Google Assistant.

Mit der kostenlosen Reolink-App auf dem Smartphone oder dem Reolink-Client auf dem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera steuern.

Ein unterhaltsamer und praktischer Effekt, um einen langen Vorgang auf wenige Minuten zu komprimieren, ist die Zeitrafferfunktion. Die Kamera ermöglicht es, lange Ereignisse wie einen Sonnenaufgang oder das Aufblühen von Blumen in ein kurzes Video aufzunehmen. So können Sie filmähnliche Videos erstellen und besondere Momente festhalten. (Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.)

Das robuste und wetterfeste IP66-Design stellt sicher, dass die Überwachungskamera auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktioniert, egal ob es regnet oder die Sonne scheint, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Sie ist für Temperaturen von -10°C bis +55°C geeignet und mit Abmessungen von  $\Phi 67 \times 187$  mm und einem Gewicht von 480 g kompakt und unauffällig.

### Hauptmerkmale

- 4 MP Auflösung (2560x1440) für klare Bilder und Videos
- F1.0 Superblende
- Echte Vollfarb-Nachtsicht bei geringstem Licht
- 3000K warmes Licht, individuell einstellbar
- Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren
- PoE (Power over Ethernet)
- 2-Wege-Audio für Kommunikation und Sicherheit
- Unterstützt MicroSD-Karten bis 256 GB
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client
- Kompatibel mit Google Assistant
- Wetterfest (IP66)

## Technische Daten

	Modell	ColorX-Reihe P320X
<b>Video und Audio</b>	Bildsensor	1/1,8" CMOS-Sensor
	Video-Auflösung	2560x1440 (4 Megapixel) @ 30FPS
	Objektiv	f=4 mm F=1.0
	Video-Format	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 89°; Vertikal: 46°
	Farbige Nachtsicht	LED 4 Stück, 3 W, 3000 K, 400 Lumens
	Audio	Zweiwege-Audio
<b>Stromversorgung</b>	POE	IEEE 802.3af, 48 V Aktiv
	DC-Strom	DC 12 V=1 A, <12 W
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC-Stromanschluss
	Zurücksetzen	Reset-Taste
	Ethernet	Ein 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)
	Audio	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
<b>Software-Merkmale</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 30 fps (Standard: 25fps)
		Sub-Stream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10fps)
	Code Rate	Mainstream: 2048 Kbps - 6144 Kbps (Standard: 4096 Kbps)
		Sub-Stream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Unterstützte Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung / Personenerkennung Fahrzeugerkennung / Haustiererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungserkennung / Personenerkennung / Fahrzeugerkennung / Haustiererkennung
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Maximaler Benutzerzugang	20 Benutzer (1 Administratorkonto & 19 Benutzerkonten); Unterstützung von bis zu 12 gleichzeitigen Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams)
Arbeit mit	Google Assistant, Reolink NVR	
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C (14°F~122°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90%
	Wasserdicht	IP 66
<b>Größe und Gewicht</b>	Abmessungen	Ø67 x 187mm
	Gewicht	480g

## Lieferumfang

- Reolink ColorX Series P320X Überwachungskamera
- Wasserfester Deckel
- Netzkabel 1 Meter
- Schnellstart-Anleitung
- Aufkleber zur Videoüberwachung
- Lochschablone für die Montage
- Päckchen mit Schrauben