

Reolink Duo Series B750

Intelligente 4K 8 MP Dualband-WLAN batteriebetriebene Überwachungskamera mit zwei Objektiven

EAN: 6975253983223

Die Reolink Duo Series B750 ist eine moderne kabellose, akkubetriebene Überwachungskamera mit intelligenten Funktionen und hervorragender Bildqualität. Mit ihrem Zwei-Objektiv System bietet sie einen perfekten und lückenlosen 180° Panoramablick ohne Verzerrungen und ohne toten Winkel. Das Video der beiden Objektive wird in nebeneinander positionierten Fenstern wiedergegeben, wobei eine dünne vertikale Linie die beiden Kanäle trennt.



Die hohe Auflösung von 4608x1728 (8 MP) ermöglicht gestochen scharfe Bilder und Videos in 4K-Qualität, so dass alle Details in einer besonders weiten Ansicht erfasst werden können. Die leistungsstarken Scheinwerfer und Infrarot-LEDs ermöglichen auch bei Nacht und Dunkelheit Aufnahmen von 4K-Videos mit kräftigen, natürlichen Farben.

Die innovative 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht eine direkte Kommunikation über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher der Kamera. Sie können mit Ihren Besuchern sprechen, unerwünschte Gäste abweisen und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind. Die integrierten Scheinwerfer und die Sirene können bei Bewegungserkennung ausgelöst werden, um unerwünschte Eindringlinge abzuschrecken.

Die Reolink Duo Series B750 analysiert die Profilmeregkmale von Personen, Fahrzeugen und Haustieren, um sich bewegende Personen und Fahrzeuge zu erkennen, und hilft Ihnen auch, Ihre Haustiere im Auge zu behalten.

Die Kamera sendet Push-Benachrichtigungen oder E-Mail-Warnungen in Echtzeit, sobald eine entsprechende Aktivität erkannt wird. Die Benachrichtigungen sind individuell konfigurierbar, entweder kontinuierlich oder gemäß einem festgelegten Zeitplan. Zudem ermöglicht die Kamera die Definition spezifischer Alarmzonen, um Benachrichtigungen nur aus gewünschten Bereichen zu erhalten.

Die Reolink-Überwachungskamera nutzt 2T2R-MIMO-Antennen und funktioniert mit Dualband-WLAN, was eine Verbindung sowohl mit 2,4-GHz- als auch mit 5-GHz-Netzwerken ermöglicht. Dies verkürzt die Einrichtungszeit und vereinfacht den Installationsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz Netzwerk verbessert die Signalqualität und verhindert mögliche Signalstörungen.

Die Kamera ist mit einem integrierten microSD-Kartensteckplatz zur Videoaufzeichnung und -speicherung ausgestattet. Die Aufnahmen können auf eine microSD-Karte (bis zu 128 GB, nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Internet lokal gespeichert werden. Zusätzlich zum lokalen SD-Kartenspeicher können die Videoaufnahmen auch in die Cloud hochgeladen werden, ohne dass ein Verlust des lokalen Speichers zu befürchten ist.

Die Reolink Series W750 ist mit einem 10400 mAh wiederaufladbarem Akku* ausgestattet, der schnell aufgeladen werden kann. Durch den Anschluss des wetterfesten Reolink Solar 2 Panels (*Reolink Solar Panel 2 ist nicht im Lieferumfang enthalten*) an die Reolink Duo über ein USB-Kabel wird die Batterie der Kamera bei optimaler Position und Ausrichtung des Panels bei Sonnenschein mit Solarstrom versorgt.

*** Der Akku ist fest eingebaut und nicht herausnehmbar.**

Mit der Reolink Duo Series B750 können Sie dynamische Prozesse, wie z. B. Bauarbeiten, in Zeitraffer aufnehmen. Mit der Kombination aus Zeitraffer und einem ultraweiten 180°-Winkel können Sie Panoramavideos in Zeitlupe aufnehmen.

Mit der kostenlosen Reolink App oder dem Reolink Client können Sie jederzeit und überall Live-Streaming sehen, Aufnahmen wiedergeben, die Bewegungserkennung anpassen und viele andere Funktionen nutzen. Die Duo Series B750 ist kompatibel mit Google Assistant, wodurch Live-Streaming der Kamera auf Google Nest Hub oder Chromecast-fähigen Fernsehern möglich ist.

Das robuste Gehäuse macht die Reolink Duo Kamera wasser- und staubdicht. Es funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, sowie auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

Hauptmerkmale

- Zwei Objektive für einen 180° Panoramablick
- 4K Auflösung 4608x1728 Pixel (8 MP)
- Wiederaufladbare und effiziente 10400 mAh Batterie
- Leistungsstarke Scheinwerfer und Infrarot-LEDs für Nachtaufnahmen
- Farbige Nachtsicht bis zu 30 Meter
- Kompatibilität mit Reolink Solar Panel 2 für kontinuierliche Stromversorgung
- 2,4 / 5 GHz Dualband WLAN
- Intelligente Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren
- Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Warnungen in Echtzeit
- Innovative 2-Wege-Audiofunktion mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 128 GB
- Wettergeschützt IP66
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client
- Funktioniert mit Google Assistant

Technische Daten

	Modell	Reolink Duo Series B750
Video & Audio	Bildsensor	1/3" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	4608x1728 (8 MP) bei 15 Bildern/Sek.
	Videoformat	H.264, H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 170°; Vertikal: 50°
	Infrarote Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (90ft) (LED: 2 Stück / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Scheinwerfer: 8 Stück / 4,4 W / 6500 K / 440 Lumen
	Bitrate	Mainstream: 1024-4096 Kbps (Standard: 2048 Kbps) Substream: 64-1024 Kbps (Standard: 672 Kbps)
	Bildrate	10-15 FPS (Standard: 15 FPS)
	Tag/Nacht	IR-Sperrfilter, automatisch umschaltbar
	Zoom	10-facher Digitalzoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
PIR-Erkennung & Alarme	Smarter Alarm	Bewegungs- / Personen- / Autoerkennung / Haustiererkennung
	PIR-Erkennungsabstand	Einstellbar bis zu 10 m (33 ft)
	PIR-Erkennungswinkel	170° horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufnahme	Bewegungsgesteuerte Aufnahme
Andere Alarme	Echtzeitige Alarme in Form E-Mails und Push-Nachrichten	
WLAN	Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
Strom	Akku	3,6 V 10400 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solar	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel 2
	DC-Strom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter
	Stromanschluss	USB-Typ-C
Netzwerk	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Maximaler Benutzerzugang	1 Admin-Benutzer; unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte von bis zu 128 GB
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10° bis 55° C (14° bis 131° F)
	Wetterbeständigkeit	IP66 Wetterfest
Größe & Gewicht	Größe	228 x 132 x 120 mm
	Gewicht	900 g

Lieferumfang

- Reolink Duo Series B750 Überwachungskamera
- Antennen
- Montageplatte
- USB-Typ-C Kabel
- Montageplatte
- Haltegurt
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben
- Lochschablone zur Montage