

INKOVIDEO INKO-TY509 4 MP WLAN PTZ Überwachungskamera

EAN: 4260383612801

Die INKO-TY509 ist eine moderne WLAN PTZ Kamera, die sich durch ihre sehr gute Bildqualität für den täglichen Gebrauch auszeichnet. Sie verfügt über einen 1/2,8"-Progressive-Scan-CMOS-Bildsensor und eine 4 Megapixel Auflösung und liefert damit sehr scharfe und detaillierte Bilder.

Die Kamera nutzt die Smart H.264+ Videokomprimierung, die eine effiziente und qualitativ hochwertige Videoübertragung gewährleistet, ohne zu viel Speicherplatz oder Bandbreite zu verbrauchen.

Die Überwachungskamera liefert auch bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gute Aufnahmen, da sie eine geringe Beleuchtungsstärke von nur 0,1 LUX/F1,2 unterstützt. Das bedeutet, dass sie auch bei minimaler Beleuchtung deutliche Bilder ermöglicht. Für eine klare Nachtsicht bis zu 25 Metern sind 6 IR- und 6 weiße Dual-LEDs in die Kamera integriert.

Die Kamera ermöglicht eine horizontale Drehung von 355° und eine vertikale Drehung von 95°, was einen flexiblen Blickwinkel bietet. Die INKO-TY509 unterstützt die Objektverfolgung, so dass die Kamera Bewegungsabläufe zuverlässig erkennen kann.

Die INKO-TY509 bietet außerdem eine Zwei-Wege-Audiofunktion. Mit dieser Funktion können Sie nicht nur hören, was um die Kamera herum geschieht, sondern auch kommunizieren, was besonders nützlich ist, wenn Sie die Kamera zur Überwachung von Kindern oder Haustieren einsetzen.

Die INKO-TY509 Überwachungskamera bietet verschiedene Aufnahmefunktionen, darunter die Daueraufnahme und die ereignisgesteuerte Aufnahme (Bewegungserkennung). Die Kamera verfügt auch über eine Alarmfunktion, die ausgelöst wird, wenn eine Bewegung, Personen oder Geräusche erkannt werden. Dabei können Sie eine Alarmmeldung erhalten und einen Sirenenalarm auf der Kamera auslösen.

Die Kamera ist mit zahlreichen Netzwerkprotokollen kompatibel, darunter TCP/IP und HTTPS. Die Verbindung erfolgt über WLAN (IEEE 802.11b, 2,4 GHz) und unterstützt die Übertragungsoptionen P2P und ist TUYA-kompatibel. Die Einrichtung erfolgt einfach per QR-Code-Scan oder im EZ-Modus.

Diese Sicherheitskamera unterstützt MicroSD-Karten mit einer maximalen Kapazität von 128 GB und ermöglicht somit lokale Speicherung von Aufnahmen.

Die INKO-TY509 ist wassergeschützt und gemäß IP65 zertifiziert. Sie können die Kamera also in vielen verschiedenen Umgebungen einsetzen, auch in Innenräumen und im Außenbereich.



Highlights

- 4,0 Megapixel Auflösung für detailreiche Bilder
- Smart H.264+ Videokomprimierung für effiziente Speichernutzung
- Zwei-Wege-Audio für Kommunikation über die Kamera
- Intelligente Bewegungserkennung und Objektverfolgung
- Auslösung von Alarmen bei Bewegungserkennung
- Unterstützt MicroSD-Karten bis zu 128 GB
- 2,4 GHz WLAN-Verbindung
- Unterstützt TCP/IP und HTTPS Netzwerkprotokolle
- Einfache Installation, schnelle Anbindung über QR-Code-Scan
- Nachtsicht für bis zu 25 m durch 6 IR- und 6 weiße Dual-Chipsatz-LEDs
- Wetterfest: IP65-Zertifizierung für den Außeneinsatz

Technische Daten

Modell	INKO- TY509
Bildsensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Mobile App	Kompatibel mit TUYA SMART / Smart Life
Video	
Auflösung	4,0 Megapixel
Objektiv	3,6 mm
Video-Kompression	Smart H.264+
Drehwinkel	Horizontal: 355°; Vertikal: 95°
Niedrige Beleuchtung	0,1 LUX bei F1.2
Bildaufnahme	Unterstützt
Nachtsicht	
LED	6x IR und 6x Dual-LED
IR-Reichweite	Bis zu 25 m
Audio	
Audio	G.711
Zwei-Wege-Audio	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Aufnahmeverwaltung	
Speicherkapazität	2,5 GB - 4,5 GB/Tag
Aufnahmemodus	Daueraufnahme, Ereignisaufnahme (Bewegungserkennung)
Video-Speicherung	SD-Karten-Aufzeichnung
Wiedergabe	Unterstützt
Alarm	
Alarmauslösung	Bewegungserkennung, Menschenerkennung, Tonerkennung
Alarmmethode	Benachrichtigung mit Bildern, Kamerasirene
Netzwerk	
Netzwerkprotokoll	Unterstützt TCP/IP, HTTPS, etc.
WLAN	IEEE 802.11b, 2,4 GHz, unterstützt WEP, WPA, WPA2
Übertragungsmodus	P2P, Smart Cloud Server
Verbindungsmethode	QR-Code-Scan, EZ-Modus
Erweiterung	
SD-Karte	Maximal unterstützt 128 GB microSD -Karte
Reset-Taste	Unterstützt
Stromversorgung	
Strom	DC 12 V / 2 A
Stromverbrauch	Maximal 5 W
Allgemeines	
Installationsmodus	Wandmontage, Deckenmontage
Arbeitstemperatur	-10°C bis +55°C
Arbeitsfeuchtigkeit	10% bis 90%
Wassergeschützt	Schutzart IP66, für den Außeneinsatz geeignet
Abmessungen	155 x 102 x 170
Gewicht	434 g

Lieferumfang

- INKO-TY509 WLAN Überwachungskamera
- Netzteil
- 2x Antenne
- Schrauben
- Kurzanleitung